

Fast Ethernet/Gigabit

Fiberoptiska Ethernetmoduler för industriell datakommunikation. Fast eller Gigabit Ethernet interface för upp till 10 Gigabits-portar. Beställ direkt i vår webshop!



Produktegenskaper

Fast eller Gigabit Ethernet interface för upp till 10 Gigabits-portar
Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

cUL60950-1

Tekniska data

Max överföringsavstånd:	Se datablad
Skyddsklass:	IP20
Ethernet-hastighet:	100/1000 Base FX/T/LX/SX
Temperaturområde:	Std: 0 °C till +60 °C (-40 °C till +70 °C i förpackning) EEC: -40 °C till +70 °C (-40 °C till +85 °C i förpackning)

Fast Ethernet/Gigabit

Art nr	Benämning	Version	Kontakt	Mått mm (B x H x D)	Typnr.
83409090	SFP-FAST-MM/LC	MM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409091	SFP-FAST-MM/LC ECC	MM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409092	SFP-FAST-SM/LC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409093	SFP-FAST-SM/LC ECC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409094	SFP-GIG-LX/LC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 1000 BASE-LX
83409095	SFP-GIG-LX/LC ECC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 1000 BASE-LX

Senaste uppdatering (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16