

TOSIBOX® 4G-modem


Det industriella modemet från TOSIBOX®. Fjärråtkomst så intelligent att det blir enkelt!

4G-modemet från TOSIBOX® är mycket robust och lämpligt för industriella applikationer. För DIN-skene- eller väggmontage.

Info

För 2G/3G/4G

TosiOnline™-funktionaliteter



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Strömförsörjs via USB-porten, ingen extern strömkälla behövs
TosiOnline™-funktionaliteter

Produktegenskaper

TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi

One Mobile Client included (Android, iOS)

- Downlink-hastighet:

LTE downlink speed max. 150 Mbps

HSPA+ downlink speed max. 42 Mbps

- Uplink-hastighet:

LTE uplink speed max. 50 Mbps

HSPA+ uplink speed max. 5,76 Mbps

- Antenn: 2 x Wireless network antenna, SMA

- SIM: Standard SIM (1FF)

- USB: USB 2,0 mini A

Design/Utförande

För DIN-skene- eller väggmontage

Senaste uppdatering (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TOSIBOX® 4G-modem

Robust utförande lämpligt för industriella applikationer

Övrigt

Operativsystem som stöds

- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008
- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Tekniska data

Mått (L x B x H):	90 x 55 x 25 mm
Vikt:	124 g
Material:	Aluminium
Skyddsklass:	IP20
Temperaturområde:	-25°C till +70°C (-40°C till +80°C i förpackning)



TOSIBOX® 4G-modem

Art nr	Benämning
83409323	ANTENN TILL 4G-MODEM + 8M KABEL
83409324	ANTENN TILL 4G-MODEM + 3M KABEL (MAGNET)

TOSIBOX® 4G-modem

TESTED
& AUDITED
ACCORDING TO ISAE 3000

TOSIBOX®