

TOSIBOX® Lock 350 - 5 x 10/100 Mbit/s och WiFi-uppkoppling

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

Om ditt företag kräver en kompakt, all-i-ett-lösning som fungerar sömlöst över hela världen – då är Lock 350 ditt val!

Info

TosiOnline™-funktionaliteter

5 Ethernet-portar

Integrerat WiFi som anslutningsmetod eller som accesspunkt för trådlösa enheter



TESTED
& AUDITED

ACCORDING TO ISAE 3000



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

TosiOnline™ automatisk återanslutning av avbrutna anslutningar, vilket bibehåller en stabil och kontinuerlig nätverksupplevelse
Integrerat WiFi för sömlös anslutning eller som en accesspunkt för trådlösa enheter

Produktegenskaper

TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi

Stöd för digitala IO

- VPN-throughput upp till 10 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
- Singel VPN-throughput upp till 10 Mbit/s
- Upp till 50 parallella VPN-anslutningar

Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster

- VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC

- Antenn: 1 x WiFi-antenn, RP-SMA

- LAN-portar: 4 x RJ45, 10/100 Mbit/s

- WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s

- USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A

- Antal parallella VPN-uppkopplingar: 50

- VPN-throughput: Upp till 10 Mbit/s

- WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps

- SIM: Nej

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TOSIBOX® Lock 350 - 5 x 10/100 Mbit/s och WiFi-uppkoppling

- PoE: Nej

Design/Utförande

För DIN-skenemontage

Övrigt**Operativsystem som stöds**

- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008

- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Tekniska data

Mått (L x B x H):	145 x 114 x 45 mm
Vikt:	625 g
Material:	Aluminium
Skyddsklass:	IP30
Driftspänning:	5-35 V DC
Effektförbrukning:	Max 10 W
Temperaturområde:	-35°C till +75°C

Observera

TOSIBOX® Lock 175 Starter Kit = 1 st Lock 175 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva

TOSIBOX® Lock 350 - 5 x 10/100 Mbit/s och WiFi-uppkoppling

Art nr	Benämning	Mått mm (L x B x H)
83409339	TOSIBOX® Lock 350	145 x 114 x 45

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TOSIBOX® Lock 350 - 5 x 10/100 Mbit/s och WiFi-uppkoppling

TOSIBOX®