

## TOSIBOX® Lock 375 - 5 x 10/100 Mbit/s, WiFi och 4G mobiluppkoppling

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

Släpp lös kraften med 4G-mobilanslutning och LTE-återgång med TOSIBOX® 375 – Cybersäkerhet i framkant!

### Info

TosiOnline™-funktionaliteter

5 Gigabit Ethernet-portar

Integrerat globalt LTE-modem (4G)



TESTED  
& AUDITED

ACCORDING TO ISAE 3000



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

TosiOnline™ automatisk återanslutning av avbrutna anslutningar, vilket bibehåller en stabil och kontinuerlig nätverksupplevelse

Integrerat WiFi för sömlös anslutning eller som en accesspunkt för trådlösa enheter

Inbyggt globalt 4G/LTE-modem (EMEA)

Dubbla SIM-kortplatser för operatörsredundans

### Produktegenskaper

TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi

Stöd för digitala IO

- VPN-throughput upp till 10 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter

- Singel VPN-throughput upp till 10 Mbit/s

- Upp till 50 parallella VPN-anslutningar

Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster

- VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC

- Antenn: 1 x WiFi-antenn, RP-SMA, 2 x LTE antenna, RP-SMA magnetisk, 1m

- LAN-portar: 4 x RJ45, 10/100 Mbit/s

- WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s

- USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A

- Antal parallella VPN-uppkopplingar: 50

- VPN-throughput: Upp till 10 Mbit/s

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**TOSIBOX® Lock 375 - 5 x 10/100 Mbit/s, WiFi och 4G mobiluppkoppling**

- WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps
- Mobil anslutning: Global LTE Cat-4, Upp till 150 Mbps DL, 50 Mbps UL. Se datablad för gällande frekvensband
- SIM: 1
- PoE: Nej

**Design/Utförande**

För DIN-skenemontage

**Övrigt****Operativsystem som stöds**

- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008
- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

**Tekniska data**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Mått (L x B x H):  | 145 x 114 x 45 mm |
| Vikt:              | 625 g             |
| Material:          | Aluminium         |
| Skyddsklass:       | IP30              |
| Driftspänning:     | 5-35 V DC         |
| Effektförbrukning: | Max 10 W          |
| Temperaturområde:  | -35°C till +75°C  |

**Observera**

TOSIBOX® Lock 175 Starter Kit = 1 st Lock 175 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva



**TOSIBOX® Lock 375 - 5 x 10/100 Mbit/s, WiFi och 4G  
mobiluppkoppling**

| Art nr   | Benämning         | Mått mm (L x B x H) |
|----------|-------------------|---------------------|
| 83409345 | TOSIBOX® Lock 375 | 145 x 114 x 45      |

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**TOSIBOX® Lock 375 - 5 x 10/100 Mbit/s, WiFi och 4G  
mobiluppkoppling**

# TOSIBOX®