

## TOSIBOX® Lock 695 - 5 x 10/100/1000 Mbit/s, WiFi och 5G mobiluppkoppling

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

Släpp lös kraften med 5G-mobilanslutning och LTE-återgång med TOSIBOX® 695 – en "game-changer" för nätverksproffs!

### Info

TosiOnline™-funktionaliteter

5 Gigabit Ethernet-portar

Integrerat globalt LTE-modem (5G)



TESTED  
& AUDITED  
ACCORDING TO ISAE 3000

# TOSIBOX®



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

TosiOnline™ automatisk återanslutning av avbrutna anslutningar, vilket bibehåller en stabil och kontinuerlig nätverksupplevelse

Integrerat WiFi för sömlös anslutning eller som en accesspunkt för trådlösa enheter

Inbyggt 5G/LTE-modem med mobilhastighet över 3 Gbps (EMEA)

Dubbla SIM-kortplatser för operatörsredundans

### Produktegenskaper

TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi

- VPN-throughput upp till 70 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter

- Singel VPN-throughput upp till 25 Mbit/s

- Upp till 50 parallella VPN-anslutningar

Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster

- VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC

- Antenn: 2 x WiFi-antenn, RP-SMA, 4 x LTE-antenn, SMA, 1 x GPS-antenn, SMA

- LAN-portar: 4 x RJ45, 10/100 Mbit/s

- WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s

- USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A

- Antal parallella VPN-uppkopplingar: 50

- VPN-throughput: Upp till 70 Mbit/s

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**TOSIBOX® Lock 695 - 5 x 10/100/1000 Mbit/s, WiFi och 5G mobiluppkoppling**

- WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps
- Mobil anslutning: 5G NSA Sub-6 & 5G SA-Sub-6. Se datablad för gällande frekvensband
- SIM: 2 x standard SIM-platser
- PoE: Nej

**Design/Utförande**

För DIN-skenemontage

**Övrigt****Operativsystem som stöds**

- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008
- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

**Tekniska data**

Mått (L x B x H):	132 x 44,2 x 95,1 mm
Vikt:	533 g
Material:	Aluminium
Skyddsklass:	IP30
Driftspänning:	9-50 V DC
Effektförbrukning:	Max 18 W
Temperaturområde:	-40°C till +75°C

**Observera**

TOSIBOX® Lock 175 Starter Kit = 1 st Lock 175 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva

**TOSIBOX® Lock 695 - 5 x 10/100/1000 Mbit/s, WiFi och 5G  
mobiluppkoppling**

Art nr	Benämning	Mått mm (L x B x H)
83409337	TOSIBOX® Lock 695	132 x 44,2 x 95,1
Tillbehör		
83409346	TB600PAC1 - Strömkabel med 4-pol skruvplint	-
83409347	TB600PAC2 - Adapterkabel för matning och I/O	-

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16