



M12 rak hane D-kod till RJ45

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane till RJ45 med 360° skärm ansluten till låsmutter och RJ45 kontakt. 4-polig, D-kodad anslutning.



1 = yellow
2 = white
3 = orange
4 = blue



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter

Användningsområden

Industriautomation

Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja

Enligt DIN EN 61076-2-101

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane D-kod till RJ45

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80°C)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC/60 V DC
Märkström:	M12: Max 4 A RJ45: 1,5 A
Skyddsklass:	M12: IP 67 RJ45: IP 20
Skyddsklass:	M12: IP 67 RJ45: IP 20
Kodning:	M12: D-kod
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU RJ45: PC
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	M12: $\leq 5\text{m}\Omega$ RJ45: $\leq 10\text{m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$\geq 10^9\Omega$
Temperaturområde:	Kabel: -25 till +80 °C

M12 rak hane D-kod till RJ45

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till RJ45, 4-poligt utförande							
83409621	0985 342 104/1 M	1	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409622	0985 342 104/2 M	2	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409623	0985 342 104/3 M	3	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409625	0985 342 104/5 M	5	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409624	0985 342 104/10 M	10	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4

M12 rak hane D-kod till RJ45

