

El-pneumatisk kombination

Rund profil

El-pneumatisk slang bestående av elkabel och pneumatikslangar med en gemensam mantel. Finns i många kombinationer och material. Beställ direkt i vår webshop!



toppi.fi



God kemisk resistens



Monteringstid

Fördelar

El-pneumatisk slang bestående av elkabel och pneumatikslangar med en gemensam mantel
Förenklar installationen eftersom kabel och slangar är förpackade
Finns i många kombinationer, material och färger

Användningsområden

Processindustrier

Produktegenskaper

Kundanpassade varianter möjligt
Material väljs utifrån tryck och temperatur
Helt halogenfria varianter finns också

Övrigt

Leveransenhet 500 meter
Andra dimensioner/ material/ kombinationer är möjliga, kontakta oss för information

Tekniska data

Material:	Se artikeltabell nedan och materialvalstabell i bilaga M2
Minsta böjningsradie:	Ca 15 x ytterdiametern
Temperaturområde:	Se trycktabellen i bilaga M2

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (11.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

El-pneumatisk kombination

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

El-pneumatisk kombination

Art nr	Antal rör	Material rör	Rördimension, yttre/inre Ø	Färgtub	Kabeltyp	Material yttermantel	Mantelfärg	Halogenfri
83084500	1	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Svart	-
83084502	1	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Blå	-
83084577	1	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,6	PES	Svart	Ja
83084504	1	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084541	1	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Blå	-
83084525	1	PA11P40	6/4	Blå	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Blå	-
83084520	1	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,5 blå	PES	Blå	Ja
83084527	1	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Svart	-
83084583	1	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084529	1	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PA11F15	Svart	Ja
83084521	1	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PES	Svart	Ja
83084530	1	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 4x2x0,5	PA11F15	Svart	Ja
83084580	2	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PES	Svart	Ja
83084505	2	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Blå	-
83084509	2	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084578	2	PES	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PES	Svart	Ja
83084582	2	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Svart	-
83084584	2	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084574	2	PA11P40	6/4	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PA11F15	Svart	Ja
83084501	1	PES	6,4/4,3	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Svart	-
83084503	1	PES	6,4/4,3	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084523	2	PES	6,4/4,3	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084546	1	PES	8/6	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084585	1	PA11P40	8/6	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Svart	-
83084517	1	PA11P40	8/6	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084581	2	PA11P40	8/6	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084566	2	PES	8/6	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084579	2	PES	8/6	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PES	Svart	Ja
83084535	1	PA11P40	10/8	Svart	FQAR-PG 2X0,5	PVC	Svart	-
83084018	1	PA11P40	10/8	Svart	FKAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-
83084534	2	PA11P40	10/8	Svart	FQAR-PG 2x2x0,5	PVC	Svart	-

Senaste uppdatering (11.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16