

Kabelkanaler, oslitsade, PVC

Med hela sidor

Oslitsad kabelkanal i återvinningsbar plast med hög UV-beständighet. Perfekt för hiss- och maskininstallationer. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Perfekt kanal för hiss- och maskininstallationer
Hög UV-beständighet
Återvinningsbart material
Kostadseffektiv som matarkanal

Design/Utförande

Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Tekniska data

Godkännanden:	CE, RoHS
Färg:	Grå, RAL 7030
Material:	PVC, självslocknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-5 °C till +60 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ytterligare standardfärger vid förfrågan: RAL 7035, RAL 7040, RAL 9001.

Kabelkanaler, oslitsade, PVC

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
83182728	-	ECMC1515G KABELKANAL 15x15 OSLITSAD	15	15	100
83182729	2994244	ECCP2540G KABELKANAL 25x40 OSLITSAD	25	40	100
83182730	2994245	ECCP2560G KABELKANAL 25x60 OSLITSAD	25	60	70
83182731	2994246	ECCP2580G KABELKANAL 25x80 OSLITSAD	25	80	56
83182732	2994247	ECCP40100G KABELKANAL 40x100 OSLITSAD	40	100	32
83182733	2994248	ECCP4040G KABELKANAL 40x40 OSLITSAD	40	40	70
83182734	2994249	ECCP4060G KABELKANAL 40x60 OSLITSAD	40	60	56
83182735	2994250	ECCP4080G KABELKANAL 40x80 OSLITSAD	40	80	40
83182736	2994251	ECCP60100G KABELKANAL 60x100 OSLITSAD	60	100	24
83182737	2994252	ECCP6040G KABELKANAL 60x40 OSLITSAD	60	40	50
83182738	2994253	ECCP6060G KABELKANAL 60x60 OSLITSAD	60	60	32
83182739	2994254	ECCP6080G KABELKANAL 60x80 OSLITSAD	60	80	36
83182740	2994255	ECCP80100G KABELKANAL 80x100 OSLITSAD	80	100	24
83182741	2994256	ECCP8040G KABELKANAL 80x40 OSLITSAD	80	40	40
83182742	2994257	ECCP8060G KABELKANAL 80x60 OSLITSAD	80	60	28
83182743	2994258	ECCP8080G KABELKANAL 80x80 OSLITSAD	80	80	30
83182744	2994259	ECCP100100G KABELKANAL 100x100 OSLITSAD	100	100	16
83182745	2994260	ECCP10040G KABELKANAL 100x40 OSLITSAD	100	40	28
83182746	2994261	ECCP10060G KABELKANAL 100x60 OSLITSAD	100	60	20
83182747	2994262	ECCP10080G KABELKANAL 100x80 OSLITSAD	100	80	24

Kabelkanaler, oslitsade, PVC

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
83182748	2994263	ECCP12040G KABELKANAL 120x40 OSLITSAD	120	40	24
83182749	2994264	ECCP12060G KABELKANAL 120x60 OSLITSAD	120	60	20
83182750	2994265	ECCP12080G KABELKANAL 120x80 OSLITSAD	120	80	16
83182751	2994266	ECCP15060G KABELKANAL 150x60 OSLITSAD	150	60	16
83182752	2994267	ECCP20060G KABELKANAL 200x60 OSLITSAD	200	60	16
83182753	2994268	ECCP20080G KABELKANAL 200x80 OSLITSAD	200	80	12