

T-avgrening nedåtriktad, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendsimirförzinkat utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

T-avgrening nedåtriktad, rostfritt

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

T-avgrensning nedåtriktad, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	b	c	L1	L2	r	Förp (st)
83186757	1178672	31AWC075X	75	30	337	207	100	1
83186758	1178673	31AWC100X	100	30	337	207	100	1
83186759	1178674	31AWC150X	150	30	337	207	100	1
83186760	1178675	31AWC200X	200	30	337	207	100	1
83186761	1179570	31AWC300X	300	30	337	207	100	1

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16