

UNITRONIC® BUS IBS

INTERBUS ledningar för fast dragning

Fjäär + fjärrbuskabel för installation. PUR ytermantel, halogenfri, flammhämmande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temp. omr. från -30 °C till +80 °C

Info

IBS - INTERBUS



Supplementary automation components from Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Certifierad av INTERBUS CLUB

Användningsområden

Fast dragning

Produktegenskaper

IBS-kabel - för fast installation

Remote bus cable + installation remote bus cable

Den angivna överföringshastigheten resulterar i följande kabellängder för ett bussegment:

500 kbit/s = max 400 m

Halogenfri

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

Enligt DIN EN 61158

Senaste uppdatering (21.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS IBS

Design

UNITRONIC®BUS IBSkopparledare, blank Ledarisolering: PE kopparflätning Ytermantel: PVC, violett (RAL 4001)

UNITRONIC®BUS IBS P COMBIkopparledare, blank Ledarisolering: PE kopparflätning Ytermantel: PUR, violett (RAL 4001)

UNITRONIC®BUS IBS A, samma som UNITRONIC® BUS IBS, men med UL/CSA-certifiering

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Driftkapacitans:	Flexible use: 10 x outer diameter
Högsta spänning (peak):	(ej för starkström) 250 V
Ledarmotstånd:	(slinga): max 186 Ohm/km
Minsta böjningsradie:	Fast: 8 x kabeldiametern
Provspänning:	Ledare/Ledare: 1500 V rms
Impedans:	100 Ohm
Temperaturområde:	Fixed installation: -30°C to +80°C Flexibel: -5°C till +70°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

INTERBUS är ett registrerat varumärke som tillhör Phoenix Contact GmbH & Co.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UNITRONIC® BUS IBS

Art nr	Kabeltyp	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Ytterdiameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
Fast dragnig						
2170206	Remote bus cable (RBC)	UNITRONIC®BUS IBSkopparledare, blank Ledarisolering: PE kopparflätning Ytermantel: PVC, violett (RAL 4001)	3 x 2 x 0.22	7,2	37	72
2170208	Installation remote bus cable (INBC)	UNITRONIC®BUS IBS P COMBIkopparledare, blank Ledarisolering: PE kopparflätning Ytermantel: PUR, violett (RAL 4001)	3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0	7,9	60	85
För fast dragnig - UL/CSA CMX-certifiering						
2170209	Remote bus cable (RBC)	UNITRONIC® BUS IBS A	3 x 2 x 0.22	7,2	37	72

Senaste uppdatering (21.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16