

TRAXLINE KOAX 700 CD

Högflexibel koaxialkabel med PUR-mantel för förläggning i släpkedjor

Högflexibel koaxialkabel med PUR-mantel för släpkedjor och rörliga maskindelar. Alla typer av bildöverföring. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

För installation i släpkedjor, rörliga maskindelar

Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning

Data- och signalkabel för känsliga analoga signaler, dubbelskärmning för mycket bra EMC-skydd



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE KOAX 700 CD



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel koaxialkabel för installation i släpkedjor
Dubbel-skärmning ger mycket bra EMC-skydd
Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Alla typer av bildöverföring
Anslutning av sensorer
Data- och signalkabel för känsliga analoga signaler

Produktegenskaper

För åklängder upp till 50 m
Klarar upp till 2 miljoner cykler
Högflexibel
Oljebeständig
UV-beständig

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppartråd
Dielektrisk isolation av specialblandning på TPM-bas
Skärmfläta av koppar samt innermantel av halogenfritt material över varje coax
Gemensam skärmfläta av förtent koppar
Ytermantel av PUR, svart

Tekniska data

Märkspänning:	Typberoende
Minsta böjningsradie:	10 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-20 °C till +70 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE KOAX 700 CD

Art nr	Antal koaxer och typ	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530163	1 x HF50 (50 Ohm)	5,6	21	59
83530169	3 x HF75 (75 Ohm)	11,8	65	142