

TRAXLINE PROFIBUS 700 C

Högflexibel Profibuskabel för förläggning i släpkedjor

Används för förläggning i släpkedjor, PROFIBUS-kommunikation, sensorer och datasignaler. Olje- och UV-beständig. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning

UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Klarar upp till 7 miljoner cykler, äklängder upp till 100 m, mekaniskt starkt



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE PROFIBUS 700 C



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel PROFIBUS-kabel för installation i släpkedjor
Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
Mekaniskt stark

Användningsområden

PROFIBUS-kommunikation
Anslutning av sensorer
Datasignaler

Produktegenskaper

Åklängder upp till 100 m
Klarar upp till 7 miljoner cykler
Högflexibel
Oljebeständig
UV-beständig

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisation av specialblandning på TPM-bas
Innermantel av specialblandning på TPM-bas
Extra stark Al-folie samt skärmfläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, violett

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Färgade ledare enligt Profibus standard
Drifttoppspänning:	300/300 V (VDE)
Minsta böjningsradie:	15 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-20 °C till +60 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE PROFIBUS 700 C

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530166	1 x 2 x 0,64	8,2	25	65