

## FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel

Halogenfri, dubbelskärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 24 för RS-485

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

### Info

Hög säkerhet i miljöer med många människor  
 Både i kommersiella byggnader samt inom industrin  
 Liten ytterdiameter sparar plats



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

### Fördelar

Hög säkerhet i miljöer med många människor  
 Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand  
 Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar  
 Liten ytterdiameter sparar plats  
 Design för att skydda känsliga signaler från elektromagnetiska störningar samt att eliminera crosstalk

### Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar  
 Både i kommersiella byggnader och inom industrin  
 För EMC-känsliga miljöer

### Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1  
 Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2  
 Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel**

CPR-klassificerad enligt Eca

**Design/Utförande**

Ledare av fintrådig förtent koppar  
Ledarisolation av Polyetylen (PE). Ledarna partvinnade  
Al-folie med förtent solid biledare  
Förtent kopparfläta (90% optisk täthetsgrad)  
Ytermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

**Tekniska data**

Ledaridentifikation:	Färgkod enligt Chart 5 i bilaga M1
Kapacitans:	Ledare/ledare: 42 pF/m Ledare/skärm: 75,5 pF/m
Drifttoppspänning:	600 V
Impedans:	120 Ohm
Temperaturområde:	-20°C till +90°C

**Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**FireFighter 440-series - Dubbel-skärmad partvinnad datakabel**

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067784	4957310	9841NH	1 x 2 x 24	5	46
83067785	4956870	9842NH	2 x 2 x 24	7,6	60
83067787	4957320	9843NH	3 x 2 x 24	8,2	68

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel**

