

TRAXLINE DATA 700 TPi CD/ TRAXLINE POWER 700 TPi CD

Dubbelskärmad, högföflexibel data-/kraftkabel med PUR-mantel för släpkedjor

Dubbelskärmad, högföflexibel data-/kraftkabel med PUR-mantel. För släpkedjor, för anslutning av sensorer, datasignaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Högföflexibel dubbelskärmad datakabel för installation i släpkedjor, halogenfri

Extra bra EMC-skydd och klarar extremt stora belastningar, partvinnad för att förhindra crosstalk

UL-AWM-godkänd för export till Nordamerika



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE DATA 700 TPi CD/ TRAXLINE POWER 700 TPi CD

UV-beständig

Fördelar

Högflexibel dubbelskärmad datakabel för installation i släpkedjor
Partvinnad för att förhindra crosstalk
Extra bra EMC-skydd
Klarar extremt stora belastningar
UL-AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
Anslutning av sensorer
Datasignaler

Produktegenskaper

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Oljebeständig
UV-beständig
Halogenfri
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL-AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
Ledare partvinnade med kort slaglängd. Skärmläta av förtent koppar över varje par. Gemensam mantel av TPE, vit
Innermantel av TPE. Gemensam skärmläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	DATA 700 TPi CD DIN 47100 POWER 700 TPi CD svarta med vita siffror
Märkspänning Uo/U:	DATA: 300/500 V (VDE), 300 V (UL) POWER: 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Isolationsmotstånd:	>30 MOhm x km
Temperaturområde:	-30°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE DATA 700 TPI CD/ TRAXLINE POWER 700 TPI CD

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530155	3 x 2 x 0,25	12,4	77	197
83530156	4 x 2 x 0,5	15,6	158	326
83530157	6 x 2 x 1,5	26,6	335	870