

UNITRONIC® PUR S 17, PUR S 50

Flexibel data-/elektronikkabel i polyuretan med extra fintrådiga ledare

Data- och elektronikkabel för tuffa applikationer, mycket flexibel, oljebeständig och köldflexibel. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Flexibel data-/elektronikkabel i polyuretan, hög mekanisk hållfasthet för tuffa applikationer

Mycket mjuk och flexibel tack vare extra fintrådiga ledare

Hög oljebeständighet och är köldflexibel ner till -40 °C



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Köldbeständig



Oljeresistent



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Data- och elektronikkabel för tuffa applikationer

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® PUR S 17, PUR S 50

Hög mekanisk hållfasthet
Hög oljebeständighet
Köldflexibel ner till -40 °C
Mycket mjuk och flexibel tack vare extra fintrådiga ledare

Användningsområden

Industriella maskiner och maskinverktyg
Installation på fordon för skog och gräv
Mycket lämplig att spiralisera
Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress

Produktegenskaper

Halogenfri
Resistent mot hydrolys och mikrober
Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier
UV-beständig

Design/Utförande

Ledare tvinnade i lager
Ledarsisolation av PUR
PUR S17: Extra fintrådiga ledare av blank koppar, PUR S50: Fintrådiga ledare av blank koppar
PUR S50 har en skärmfläta av förtent koppar
Ytermantel av special PUR, blank svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	DIN 47100
Drifttoppspänning:	250 V
Ledaruppbyggnad:	UNITRONIC® PUR S 17: Superfintrådig enl VDE 0295 Kl. 6/IEC 60228 Kl. 6 UNITRONIC® PUR S 50: Fintrådig enl VDE Kl.5
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 15 x kabeldiametern
Provspänning:	1500 V
Temperaturområde:	Flexibel: -40 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UNITRONIC® PUR S 17, PUR S 50

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
38001523	5 x 0,14	4	6	19
38002547	6 x 0,14	4,7	8	22
38001525	8 x 0,14	5,2	10	33
38001527	10 x 0,14	5,9	13	41
38001378	2 x 0,25	3,6	4	17
38001379	3 x 0,25	3,8	7	19
38001552	4 x 0,25	4,1	9	24
38001380	5 x 0,25	4,5	12	31
38001381	7 x 0,25	5,8	16	39
38001553	8 x 0,25	5,9	19	43
38001382	12 x 0,25	7	28	61
38001558	16 x 0,25	7,3	38	74
UNITRONIC® PUR S 50 skärmad				
38002726	2 x 0,25	4,5	19	33
38002727	3 x 0,25	4,7	22	37
38003085	5 x 0,25	5,5	33	49
38003086	7 x 0,25	6,3	37	64
38002728	12 x 0,25	8,1	54	89