

Dubbelskärmad datakabel AWG 24

Mångledare i PVC, lågkapacitiv

Mångledad skärmad datakabel. För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Lämplig för EIA RS-232 och -422-installationer, för EMC-känsliga miljöer

UL-godkänd för export till Nordamerika

UL-listed CMG, UL/CSA AWM style 2919, brandspridningsklass FT-4



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Störningssignaler

Fördelar

Mångledad skärmad datakabel, lågkapacitiv

För EMC-känsliga miljöer

UL-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Lämplig för EIA RS-232 och -422-installationer

Standarder/Godkännanden

UL-listed CMG

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Dubbelskärmad datakabel AWG 24

UL/CSA AWM style 2919
Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna tvinnade
Al-folie med förtent biledare samt förtent kopparfläta
Ytermantel av PVC, grå
Färgkod enligt Chart 1 i bilaga M1

Tekniska data

Kapacitans:	Ledare/ledare: 39,4 pF/m Ledare/skärm: 72,2 pF/m
Drifttoppspänning:	150 V
Färg:	För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Dubbelskärmad datakabel AWG 24

Art nr	Ref nr	Antal ledare och AWG per ledare	Färgkod (ECI)	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067421	9927	4 x 24	1	5,2	44
83067424	9931	6 x 24	1	5,7	50
83067426	9933	8 x 24	1	6,2	61