

Oskärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Mångledare i PVC

Datakabel för fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar. Mångledare i PVC. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Enkelparig oskärmad datakabel, ledare av fintrådig förtent koppar
Liten ytterdiameter sparar plats, ledarisation av SR-PVC, ledarna tvinnade
UL-godkänd för export till Nordamerika



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande

Fördelar

Enkelparig oskärmad datakabel
UL-godkänd för export till Nordamerika
Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Standarder/Godkännanden

UL-listed CMG, PLTC
UL/CSA AWM style 2464
Brandspridningsklass FT-4

Oskärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisation av SR-PVC. Ledarna tvinnade
Ytermantel av PVC, grå
Färgkod enligt Chart 3 och 2 i bilaga M1

Tekniska data

Drifttoppspänning:	600 V
Färg:	För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde:	-20°C till +105°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Oskärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Färgkod (ECI)	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067083	-	8442	1 x 2 x 22	3	3,3	18
83067593	-	8205	1 x 2 x 20	3	3,7	21
83067631	-	8461	1 x 2 x 18	2	5	39
83067634	4956810	8471	1 x 2 x 16	2	5,7	51