Skärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Mångledare i PVC

Enkelparig skärmad datakabel med mångledare i PVC. För EMC-känsliga miljöer. Liten ytterdiameter sparar plats. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Al-folie med förtent biledare, ledarisolation av PE, ledarna tvinnade
UL-godkänd för export till Nordamerika

Belcom

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Flamhämmande

Störningssignaler

Fördelar

Enkelparig skärmad datakabel
För EMC-känsliga miljöer
UL-godkänd för export till Nordamerika
Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Standarder/Godkännanden

UL-listed CMG

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Skärmad datakabel AWG 22-AWG 16

UL/CSA AWM style 2092
Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av PE. Ledarna tvinnade
Al-folie med förtent biledare
Yttermantel av PVC, grå
Färgkod enligt Chart 1 i bilaga M1

Tekniska data

Drifttoppspänning:	600 V
Färg:	För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde:	-20 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Skärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Färgkod (ECI)	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067664	4956920	8761	1 x 2 x 22	1	4,1	26
83067665	4956910	8762	1 x 2 x 20	1	4,7	33
83067662	4956900	8760	1 x 2 x 18	1	5,3	45
83067649	-	8719	1 x 2 x 16	1	6,1	60

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16