

ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)

UL-listad och HAR-godkänd anslutningskabel i neopren-gummi

Flexibel anslutningskabel för Europa och USA i neopren-gummi. HAR-godkänd. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Flexibel anslutningskabel i gummi med globala godkännanden

Används för att ansluta hushållsapparater som kylskåp, frys och tvättmaskin.

UL/CSA/HAR-godkänd för export till Nordamerika samtidigt som den är godkänd i Europa



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande



Köldbeständig



Oljeresistent



Robust



UV-beständig

Fördelar

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)

Flexibel anslutningskabel i gummi med globala godkännanden
HAR-godkänd enligt H07RN-F
God nötningsbeständighet
God draghållfasthet och åldringsbeständighet

Användningsområden

Kraftanslutning maskiner och apparater
Portabla utrustning
Anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner

Produktegenskaper

UL/CSA/HAR-godkänd för export till Nordamerika samtidigt som den är godkänd i Europa
Hög mekanisk hållfasthet
UV-beständig
God beständighet mot oljor och kemikalier

Standarder/Godkännanden

UL: SOOW enligt UL 62
Canada: CSA, SOOW
Europa: HAR H07RN-F, CE

Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppar
Ledarisolering av gummiblandning
Ytermantel av neoprengummi, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	3-ledare: blå, brun och grön/gul 4-ledare: brun, svart, grå, grön/gul 5-ledare: blå, brun, svart, grå, grön/gul
Märkspänning Uo/U:	UL: 600 V, HAR: 450/750 V
Provspänning:	2000 V
Temperaturområde:	UL: -40°C till +90°C, HAR: -25°C till +60°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
OLFLEX® POWER IX				
321803	3 G 1,0	9,7	28	130
321404	4 G 2,5	15	89	290
321204	4 G 4,0	17	149	395
321205	5 G 4,0	18,8	187	485
321003	3 G 6,0	17	164	495
321004	4 G 6,0	18,3	219	610
321005	5 G 6,0	20,1	274	760
320803	3 G 10,0	22,9	274	880
320804	4 G 10,0	24,9	365	1060