

## ÖLFLEX® PUR S

Flexibel köldbäständig styrkabel i polyuretan med extra fintrådiga ledare

Kraft- och styrkabel för tuffa applikationer, med extra fintrådiga ledare. Lämplig för spiralisering. Se teknisk data och och beställ i vår webshop.

### Info

Mycket mjuk och flexibel tack vare superfinttrådiga ledare, köldflexibel ner till -40 °C  
För installation på fordon för skog, gräv och industriella maskiner och maskinverktyg  
Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress



# MILTRONIC



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Köldbäständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



UV-bäständig

### Fördelar

Senaste uppdatering (26.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## ÖLFLEX® PUR S

Kraft- och styrkabel för tuffa applikationer  
Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare  
Hög mekanisk hållfasthet  
Hög oljebeständighet  
Köldflexibel ner till -40 °C

### Användningsområden

Installation på fordon för skog och gräv  
Industriella maskiner och maskinverktyg  
Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress  
Mycket lämplig att spiralisera

### Produktegenskaper

Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier.  
UV-beständig  
Resistent mot hydrolys och mikrober  
Halogenfri

### Design/Utförande

Extra superfintrådiga ledare av blank koppar  
Ledarsolation: PUR  
Ledare tvinnade i lager  
Yttermantel av special PUR, blank svart

### Tekniska data

Märkspänning U <sub>o</sub> /U:	300/500 V (mångledare)
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 15 x kabeldiametern (oskärmad)
Provspänning:	3000 V
Skyddsledare:	G = Grön/gul, X = Utan skyddsledare
Isolationsmotstånd:	>150 kOhm x km
Temperaturområde:	Flexibel: -40 °C till +80 °C Fast: -50 °C till +80 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## ÖLFLEX® PUR S

Art nr	E-nummer	Antal ledare och mm <sup>2</sup> per ledare	Ledarupbyggnad (mm)	Färgkod	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® PUR S 15 färgmärkta ledare							
38004346	-	4 X 0,5	256 X 0,05	Svart, röd, blå, vit	6,1	19	47
ÖLFLEX® PUR S 17 färgmärkta ledare							
38000969	0299820	2 X 0,5	131 X 0,07	Svart, grå	5,3	9	34
38000971	0299830	4 G 0,5	131 X 0,07	Svart, blå, brun, g/g	6,1	19	49
30050036	-	6 X 0,5	131 X 0,07	Svart, grå, röd, blå, gul, grön	7,3	28	70
38000975	0299840	12 G 0,5	131 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska- dokument	9,5	58	126
38000980	0299850	2 X 0,75	195 X 0,07	Svart, grå	5,8	14	42
38000981	0299870	3 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska- dokument	6,1	21	50
38112566	0299860	3 X 0,75	195 X 0,07	Svart, röd, grå	6,1	24	50
38000982	0299890	4 G 0,75	195 X 0,07	Svart, blå, brun, g/g	6,7	28	66
38006360	0299880	4 X 0,75	195 X 0,07	Svart, röd blå, vit	6,7	32	66
38003260	0299900	7 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska- dokument	8,6	50	181
38000987	0299910	12 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska- dokument	10,7	86	191
38000989	0299930	18 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska- dokument	12,9	130	231
38001005	0299940	2 X 1,5	392 X 0,07	Svart, grå	7	29	64
38001006	0299950	3 G 1,5	392 X 0,07	Brun, blå, g/g	7,4	43	81
38001013	0299960	12 G 1,5	392 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska- dokument	13,6	173	274
ÖLFLEX® PUR S 27 siffermärkta ledare							
38002560	-	3 X 0,5	131 X 0,07	-	5,6	14	37
38002561	-	4 X 0,5	131 X 0,07	-	6,1	19	51
38002568	-	3 X 0,75	195 X 0,07	-	6,1	21	48
38002569	-	4 X 0,75	195 X 0,07	-	6,7	28	61
38002571	-	5 X 0,75	195 X 0,07	-	7,3	36	74
38003443	-	7 X 0,75	195 X 0,07	-	8,6	50	100

Senaste uppdatering (26.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16



## ÖLFLEX® PUR S

Art nr	E-nummer	Antal ledare och mm <sup>2</sup> per ledare	Ledaruppbyggnad (mm)	Färgkod	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
38003220	-	3 X 1,5	392 X 0,07	-	7,4	43	81
38003270	-	4 X 1,5	392 X 0,07	-	8,6	58	103
38002570	-	4 G 0,75	195 X 0,07	-	6,7	28	61
38002572	-	5 G 0,75	195 X 0,07	-	7,3	36	74
38002948	-	12 G 0,75	195 X 0,07	-	10,7	86	152
38000332	-	25 G 0,75	195 X 0,07	-	15,4	180	324
ÖLFLEX® PUR S 127 siffer- och färgmärkta ledare							
38006355	-	8 X 0,75	195 X 0,07	1 Brun, 2 Röd, 3, Orange, 4 Gul, 5 Grön, 6 Blå, 7 Lila, 8 Grå	9	57	-
Enkelledare i PUR							
83109679	-	1 X 0,34	173 X 0,05	Svart	1,6	3	-

Senaste uppdatering (26.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16