

ÖLFLEX® POWER QUAD II (LAPP USA)

UL-listad och HAR-godkänd anslutnings- och styrkabel i PVC

Flexibel anslutningskabel för anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner mm. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Flexibel anslutningskabel i PVC med globala godkännanden, HAR-godkänd enligt H05VV-F
UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika
Oljebeständig, UV-beständig och brandspridningsklassad enligt UL VW-1 vertikalt flamtest



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Köldbeständig



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Flexibel anslutningskabel i PVC med globala godkännanden
HAR-godkänd enligt H05VV-F

Användningsområden

Anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner
Anslutning av handverktyg
Portabla utrustningar

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® POWER QUAD II (LAPP USA)

Produktegenskaper

UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika

Oljebeständig

UV-beständig

Brandspridningsklassad enligt UL VW-1 Vertical Flame Test, CSA FT2, IEC 60332-1

Standarder/Godkännanden

UL: SJTO enligt UL 62

Canada: c(UL) SJTO

Europa: H05VV-F, CE

UL Oil Res I / II

Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppar

Ledarisolation på specialblandning av PVC-bas

Ytermantel av specialblandning av PVC, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	2-ledare: blå, brun, 3-ledare: blå, brun och grön/gul 4-ledare: brun, svart, grå, grön/gul 5-ledare: blå, brun, svart, grå, grön/gul
Märkspänning Uo/U:	UL/CSA SJTO: 300V <HAR>H05VV-F: 500V
Ledaruppbyggnad:	Fintrådig blank Cu-tråd enl VDE 0295, klass 5/IEC 60228 kl.5
Minsta böjningsradie:	4 x kabeldiametern
Provspänning:	2000 V
Temperaturområde:	UL/CSA SJTO: -25° C till +90° C HAR H05VV-F: -30° C till +70° C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

ÖLFLEX® POWER QUAD II (LAPP USA)

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
OLFLEX® POWER QUAD II				
311802	2 X 1,0	6,7	18	67
311803	3 G 1,0	7,2	28	79
311804	4 G 1,0	7,7	37	100
311805	5 G 1,0	8,8	46	120
311602	2 X 1,5	7,7	27	92
311603	3 G 1,5	8,4	40	109
311604	4 G 1,5	9,2	54	125
311605	5 G 1,5	10,3	67	149
311403	3 G 2,5	10,3	66	152
311404	4 G 2,5	11,4	89	194
311405	5 G 2,5	12,6	111	223

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16