

TRAXLINE CONTROL 700 C

Högflexibel, skärmd släpkedjekabel i PUR med UL/CSA-godkännande för europa och nordamerika

Högflexibel, skärmd släpkedjekabel i PUR med UL/CSA-godkännande för Europa och Nordamerika. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Skärmd högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler

Brandspridningsklassad, EMC-skärmd, halogenfri och UV-beständig



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE CONTROL 700 C



UV-beständig

Fördelar

Skärmad högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor
Klarar extremt stora belastningar
Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Kranar och transportörer
Mät-, styr och reglerutrustning

Produktegenskaper

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
EMC-skärmad
Oljebeständig
Halogenfri samt UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisation av specialblandning på PP-bas
2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
Innertmantel av TPE. Skärmläta av förtent koppar
Yttremantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror, skyddsledare grön-gul
Märkspänning U _o /U:	UL: 1000 V, VDE: 600 V
Ledaruppbyggnad:	Fintrådig klass 6
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-30 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE CONTROL 700 C

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530174	TRAXLINE CONTROL 700 C 3G0,5	3 G 0,5	7,1	36	73
83530176	TRAXLINE CONTROL 700 C 5G0,5	5 G 0,5	8	48	95
83530177	TRAXLINE CONTROL 700 C 7G0,5	7 G 0,5	9,3	64	125
83530178	TRAXLINE CONTROL 700 C 12G0,5	12 G 0,5	12,1	109	199
83530179	TRAXLINE CONTROL 700 C 18G0,5	18 G 0,5	14,5	167	274
83530180	TRAXLINE CONTROL 700 C 25G0,5	25 G 0,5	16,6	212	364
83530181	TRAXLINE CONTROL 700 C 3G0,75	3 G 0,75	7,8	48	85
83530182	TRAXLINE CONTROL 700 C 4G0,75	4 G 0,75	8,4	55	103
83530183	TRAXLINE CONTROL 700 C 5G0,75	5 G 0,75	9	66	119
83530185	TRAXLINE CONTROL 700 C 12G0,75	12G 0,75	13,5	147	242
83530186	TRAXLINE CONTROL 700 C 18G0,75	18 G 0,75	15,9	222	328
83530187	TRAXLINE CONTROL 700 C 25G0,75	25 G 0,75	19	293	482
83530188	TRAXLINE CONTROL 700 C 3G1	3 G 1	8,3	59	102
83530189	TRAXLINE CONTROL 700 C 4G1	4 G 1	9	70	120
83530190	TRAXLINE CONTROL 700 C 5G1	5 G 1	9,6	84	137
83530191	TRAXLINE CONTROL 700 C 7G1	7 G 1	11,3	106	181
83530192	TRAXLINE CONTROL 700 C 12G1	12 G 1	14,3	174	281
83530193	TRAXLINE CONTROL 700 C 18G1	18 G 1	17,8	240	496
83530194	TRAXLINE CONTROL 700 C 25G1	25 G 1	20,8	332	585

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16