

TRAXLINE CONTROL 700

Högflexibel släpkedjekabel i PUR med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad

Högflexibel släpkedjekabel i PUR med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Kontinuerliga rörelser i släpkedjor och klarar extremt stora belastningar

Design med buntade ledare som klarar långa åklängder, upp till 500 meter, upp till 7 miljoner cykler

Halogenfri, oljebeständig, UV-beständig och brandspridningsklassad



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE CONTROL 700

Högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor
Kontinuerliga rörelser i släpkedjor
Klarar extremt stora belastningar
Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Kranar och transportörer
Mät-, styr och reglerutrustning

Produktegenskaper

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Halogenfri
Oljebeständig
UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror, skyddsledare grön-gul
Märkspänning Uo/U:	UL: 600 V, VDE: 300/500 V
Ledarpbyggnad:	Fintrådig klass 6
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-30 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE CONTROL 700

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530063	TRAXLINE CONTROL 700 2x0,5	2 x 0,5	5,8	10	31
83530064	TRAXLINE CONTROL 700 3G0,5	3 G 0,5	6,1	14	38
83530065	TRAXLINE CONTROL 700 4G0,5	4 G 0,5	6,5	20	45
83530066	TRAXLINE CONTROL 700 7G0,5	7 G 0,5	8,1	35	78
83530067	TRAXLINE CONTROL 700 12G0,5	12 G 0,5	10,7	60	137
83530069	TRAXLINE CONTROL 700 3G0,75	3 G 0,75	6,6	23	45
83530070	TRAXLINE CONTROL 700 4G0,75	4 G 0,75	7,2	31	57
83530071	TRAXLINE CONTROL 700 5G0,75	5 G 0,75	7,8	38	70
83530072	TRAXLINE CONTROL 700 7G0,75	7 G 0,75	8,9	53	96
83530073	TRAXLINE CONTROL 700 12G0,75	12 G 0,75	12,1	96	164
83530074	TRAXLINE CONTROL 700 18G0,75	18 G 0,75	14,3	146	241
83530075	TRAXLINE CONTROL 700 25G0,75	25 G 0,75	16,6	209	328
83530076	TRAXLINE CONTROL 700 36G0,75	36 G 0,75	20,2	270	481
83530078	TRAXLINE CONTROL 700 3G1	3 G 1	6,9	29	56
83530079	TRAXLINE CONTROL 700 4G1	4 G 1	7,6	44	69
83530080	TRAXLINE CONTROL 700 5G1	5 G 1	8,2	48	84
83530081	TRAXLINE CONTROL 700 7G1	7 G 1	9,4	70	118
83530082	TRAXLINE CONTROL 700 8G1	8 G 1	9,9	77	135
83530083	TRAXLINE CONTROL 700 12G1	12 G 1	12,7	125	197
83530084	TRAXLINE CONTROL 700 18G1	18 G 1	15,4	210	286

TRAXLINE CONTROL 700

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530085	TRAXLINE CONTROL 700 25G1	25 G 1	17,9	302	400