

TRAXLINE POWER 700 / 700 PE/3

Högflexibel PUR-mantlad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor

Högflexibel kraftkabel i PUR för installation i släpkedjor, klarar extremt stora belastningar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Högflexibel PUR-mantlad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor

Oljebeständig, UV-beständig, märkspänning 1 Kv och brandspridningsklassad

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE POWER 700 / 700 PE/3

Högflexibel kraftkabel i PUR för installation i släpkedjor
Klarar extremt stora belastningar
Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
Kranar och transportörer
Kraftkabel och strömförsörjning
Servodrifter

Produktegenskaper

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Oljebeständig
UV-beständig
Huvudspänning 1 Kv
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror
Märkspänning U ₀ /U:	0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Skyddsledare:	G=Med gröngul skyddsledare
Isolationsmotstånd:	>30 MOhm x km
Temperaturområde:	-30 °C till +90 °C, UL: -30 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE POWER 700 / 700 PE/3

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
TRAXLINE POWER 700					
83530086	TRAXLINE POWER 700 3G1,5	3 G 1,5	7,7	45	84
83530087	TRAXLINE POWER 700 4G1,5	4 G 1,5	8,4	58	105
83530088	TRAXLINE POWER 700 5G1,5	5 G 1,5	9,1	72	125
83530089	TRAXLINE POWER 700 7G1,5	7 G 1,5	10,8	105	171
83530090	TRAXLINE POWER 700 12G1,5	12 G 1,5	14,5	195	294
83530091	TRAXLINE POWER 700 18G1,5	18 G 1,5	18	270	447
83530092	TRAXLINE POWER 700 25G1,5	25 G 1,5	20,9	405	596
83530093	TRAXLINE POWER 700 3G2,5	3 G 2,5	8,9	75	122
83530094	TRAXLINE POWER 700 4G2,5	4 G 2,5	9,7	100	151
83530095	TRAXLINE POWER 700 5G2,5	5 G 2,5	10,8	125	185
83530096	TRAXLINE POWER 700 7G2,5	7 G 2,5	12,7	175	254
83530097	TRAXLINE POWER 700 12G2,5	12 G 2,5	17,7	300	456
83530098	TRAXLINE POWER 700 18G2,5	18 G 2,5	22,2	450	676
83530099	TRAXLINE POWER 700 25G2,5	25 G 2,5	24,8	625	904
83530100	TRAXLINE POWER 700 36G2,5	36 G 2,5	30	900	1265
83530101	TRAXLINE POWER 700 3G4	3 G 4	10,6	120	182
83530102	TRAXLINE POWER 700 4G4	4 G 4	11,5	154	226
83530104	TRAXLINE POWER 700 5G4	5 G 4	12,9	200	274
83530103	TRAXLINE POWER 700 7G4	7 G 4	15,3	268	395
83530105	TRAXLINE POWER 700 3G6	3 G 6	12,2	173	259
83530106	TRAXLINE POWER 700 4G6	4 G 6	13,5	240	330
83530107	TRAXLINE POWER 700 5G6	5 G 6	15,1	288	410
83530108	TRAXLINE POWER 700 7G6	7 G 6	18,2	403	577

TRAXLINE POWER 700 / 700 PE/3

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530109	TRAXLINE POWER 700 4G10	4 G 10	16,9	384	537
83530110	TRAXLINE POWER 700 5G10	5 G 10	18,9	500	669
83530111	TRAXLINE POWER 700 4G16	4 G 16	21	640	842
83530112	TRAXLINE POWER 700 5G16	5 G 16	23,7	800	1054
83530113	TRAXLINE POWER 700 4G25	4 G 25	25,8	1000	1292
83530114	TRAXLINE POWER 700 5G25	5 G 25	28,8	1200	1599
83530115	TRAXLINE POWER 700 3G35	3 G 35	26,6	1008	1361
83530116	TRAXLINE POWER 700 4G35	4 G 35	29,8	1344	1760
83530117	TRAXLINE POWER 700 4G50	4 G 50	34,4	1920	2471
83530398	TRAXLINE POWER 700 PE/33X35+3G6	3 X 35 + 3 G 6	26,4	1230	1630
83530399	TRAXLINE POWER 700 PE/3 3X50+3G10	3 X 50 + 3 G 10	30,8	1836	2120
83530400	TRAXLINE POWER 700 PE/33X70+3G16	3 X 70 + 3 G 16	37,8	2580	3275
83530401	TRAXLINE POWER 700 PE/3 3X95+3G16	3 X 95 + 3 G 16	42,5	3330	3875