

TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3

Högflexibel, skärmd PUR-mantlad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor

Högflexibel, skärmd PUR-mantlad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor och mellan rörliga maskindelar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Klarar extremt stora belastningar, används som kraftkabel och strömförsörjning, EMC-skärmd

UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Åklängder upp till 500 m, klarar upp till 7 miljoner cykler



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel skärmad kraftkabel i PUR för installation i släpkedjor
Klarar extremt stora belastningar
Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
Kranar och transportörer
Kraftkabel och strömförsörjning
Servodrifter

Produktegenskaper

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Oljebeständig samt UV-beständig
EMC-skärmad
Huvudspänning 1 Kv
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
Innermantel av TPE. Skärmläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror
Märkspänning U ₀ /U:	0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Skyddsledare:	G=Med grön gul skyddsledare
Isolationsmotstånd:	>30 MOhm x km
Temperaturområde:	-30 °C till +90 °C, UL: -30 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3					
83530195	TRAXLINE POWER 700 C 3G1,5	3 G 1,5	9,7	75	134
83530196	TRAXLINE POWER 700 C 4G1,5	4 G 1,5	10,5	89	161
83530197	TRAXLINE POWER 700 C 5G1,5	5 G 1,5	11,2	108	183
83530198	TRAXLINE POWER 700 C 7G1,5	7 G 1,5	12,7	148	235
83530199	TRAXLINE POWER 700 C 12G1,5	12 G 1,5	17,3	264	420
83530200	TRAXLINE POWER 700 C 18G1,5	18 G 1,5	21,7	410	716
83530201	TRAXLINE POWER 700 C 25G1,5	25 G 1,5	25,2	540	852
83530202	TRAXLINE POWER 700 C 36G1,5	36 G 1,5	30	698	1170
83530204	TRAXLINE POWER 700 C 3G2,5	3 G 2,5	11	110	179
83530205	TRAXLINE POWER 700 C 4G2,5	4 G 2,5	11,8	142	216
83530206	TRAXLINE POWER 700 C 5G2,5	5 G 2,5	12,9	170	254
83530207	TRAXLINE POWER 700 C 7G2,5	7 G 2,5	15,1	268	365
83530208	TRAXLINE POWER 700 C 12G2,5	12 G 2,5	21,6	421	648
83530209	TRAXLINE POWER 700 C 18G2,5	18 G 2,5	26,2	607	919
83530210	TRAXLINE POWER 700 C 25G2,5	25 G 2,5	28,8	765	1176
83530211	TRAXLINE POWER 700 C 4G4	4 G 4	13,7	211	313
83530212	TRAXLINE POWER 700 C 4G6	4 G 6	16,1	298	432
83530213	TRAXLINE POWER 700 C 4G10	4 G 10	19,6	526	666
83530214	TRAXLINE POWER 700 C 4G16	4 G 16	24,6	781	1100

TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530215	TRAXLINE POWER 700 C 4G25	4 G 25	29,2	1145	1516
83530216	TRAXLINE POWER 700 C 4G35	4 G 35	34	1667	2060
83530217	TRAXLINE POWER 700 C 4G50	4 G 50	38,9	2306	2033
83530218	TRAXLINE POWER 700 C 4G70	4 G 70	45,6	3045	3974