

TRAXLINE CONTROL 400 C

Högflexibel, skärmad släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad

Högflexibel skärmad släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad. Se teknisk data och besäll i vår webshop.

Info

Skärmad högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor

Åklängder upp till 100 m, klarar upp till 4 miljoner cykler

EMC-skärmad, olje- och UV-beständig, brandspridningsklassad



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Skärmad högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor

Lätta till medelstora belastningar

Design med buntade ledare som klarar långa åklängder

UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

TRAXLINE CONTROL 400 C

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Kranar och transportörer
Mät-, styr och reglerutrustning

Produktegenskaper

Åklängder upp till 100 m samt klarar upp till 4 miljoner cykler
EMC-skärmad
Oljebeständig
UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
Innermantel i PVC. Skärmfläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PVC-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror, skyddsledare grön-gul
Märkspänning Uo/U:	UL: 600 V, VDE: 300/500 V
Ledaruppbyggnad:	Fintrådig klass 6
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-5 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE CONTROL 400 C

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530386	5 G 0,5	8	52	104
83530387	7 G 0,5	9,3	66	137
83530388	9 G 0,5	10,4	90	158
83530389	12 G 0,5	12,1	106	211
83530390	18 G 0,5	14,5	169	289
83530391	25 G 0,5	16,6	223	385
83530392	30 G 0,5	18,5	272	482
83530393	36 G 0,5	20,4	302	571
83530394	3 G 0,75	7,8	45	89
83530350	4 G 0,75	8,4	64	107
83530351	7 G 0,75	10,4	85	158
83530352	12 G 0,75	13,5	151	256
83530353	18 G 0,75	15,9	225	345
83530354	25 G 0,75	19	295	507
83530355	4 G 1	9	73	125
83530356	7 G 1	11,3	115	188
83530357	12 G 1	14,3	198	296
83530358	18 G 1	17,8	272	456
83530359	25 G 1	20,8	357	612
83530360	4 G 1,5	9,6	85	152
83530361	5 G 1,5	10,4	103	173
83530362	7 G 1,5	12,3	148	234
83530363	12 G 1,5	17,3	269	422
83530364	18 G 1,5	21,7	382	656
83530365	25 G 1,5	25,2	503	892
83530366	30 G 1,5	27,2	635	1015