

TRAXLINE CONTROL 400

Högflexibel släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad

Högflexibel släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad. Klarar upp till 4 miljoner cykler. Se teknisk data, beställ.

Info

Högflexibel styrkabel i PVC för installation i släpkedjor
Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Oljeresistent



Släpkedja



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel styrkabel i PVC för installation i släpkedjor
Lätta till medelstora belastningar
Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Kranar och transportörer

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE CONTROL 400

Mät-, styr och reglerutrustning

Produktegenskaper

Åklängder upp till 100 m
Klarar upp till 4 miljoner cykler
Oljebeständig
UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
Ytermantel av specialblandning på PVC-bas, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror
Märkspänning Uo/U:	UL: 600 V, VDE: 300/500 V. Vid $<0,5 \text{ mm}^2$ 300/300 V (VDE). 300 V (UL)
Ledaruppbyggnad:	Fintrådig klass 6
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Skyddsledare:	Grön/gul skyddsledare
Temperaturområde:	-5 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE CONTROL 400

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530367	3 G 0,5	6,1	14	38
83530368	5 G 0,5	7	25	58
83530369	7 G 0,5	8,1	34	78
83530370	12 G 0,5	10,7	63	137
83530371	18 G 0,5	12,7	87	199
83530372	25 G 0,5	14,4	130	275
83530373	30 G 0,5	15,9	155	324
83530374	36 G 0,5	17,5	185	390
83530375	48 G 0,5	21	260	524
83530329	4 G 0,75	7,2	29	57
83530330	5 G 0,75	7,8	36	70
83530331	7 G 0,75	8,9	51	96
83530332	12 G 0,75	12,1	88	178
83530333	18 G 0,75	14,3	138	258
83530334	25 G 0,75	16,6	195	354
83530335	3 G 1	6,9	29	56
83530336	4 G 1	7,6	39	70
83530337	5 G 1	8,2	50	84
83530338	7 G 1	9,4	68	119
83530339	12 G 1	12,7	125	212
83530340	18 G 1	15,4	187	310
83530341	25 G 1	17,9	260	429
83530342	3 G 1,5	7,7	45	73
83530343	4 G 1,5	8,4	58	97
83530344	5 G 1,5	9,1	72	125
83530345	7 G 1,5	10,6	101	170
83530346	12 G 1,5	14,7	174	303
83530347	18 G 1,5	18	280	437
83530348	25 G 1,5	20,7	360	597
83530382	30 G 1,5	23,5	473	742
83530349	4 G 2,5	9,7	96	140