

KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

Parskärmad halogenfri data- och instrumenteringskabel med gemensam yttre skärm

Parskärmad data- och instrumenteringskabel, för störningskänsliga miljöer. För digitala och lågnivå analoga signaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

KJAAM HF: Halogenfri kabel för inomhusbruk, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt 60332-3-22

KJAAM-HF GM: Halogenfri armerad kabel för utomhusbruk även direkt i jord, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt IEC 60332-3-22

Armerad version (GM) och UV-beständig



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

Skärmad instrumentkabel

EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer

Halogenfri

Armerad version (GM)

UV-beständig

Användningsområden

För digitala och lågnivå analoga signaler

Produktegenskaper

KJAAM HF: Halogenfri kabel för inomhusbruk, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt 60332-3-22

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

KJAAM-HF GM: Halogenfri armerad kabel för utomhusbruk även direkt i jord, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt IEC 60332-3-22

Design/Utförande

Ledare av förtent fåtrådig koppar

Ledarisolation av PE

Parskärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar

Polyestertape och sedan gemensam skärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar

Ytermantel av halogenfri Polyolefin-blandning

GM: Som KJAAM-HF men med armering av ståltape. Ytermantel av svart halogenfri Polyolefinblandning.

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Ledare a: blå, ledare b: röd. Paren identifieras med hjälp av numrering
Kapacitans:	Parkapacitans vid 800 Hz: nom 100 nF/km
Drifttoppspänning:	75 V
Impedans:	60 Ohm
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 15 x kabeldiametern Fast: 10 x kabeldiametern
Isolationsmotstånd:	Min 2 GOhm x km
Temperaturområde:	Flexibel: min -5 °C Fast: -40 °C till +70 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Vid förfrågan.

KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
KJAAM-HF			
83106738	1 x (2+1) x 0,5 + 0,5	4,8	31
83106739	2 x (2+1) x 0,5 + 0,5	8	70
83106740	4 x (2+1) x 0,5 + 0,5	10	120
83106741	8 x (2+1) x 0,5 + 0,5	12,6	205
83106742	12 x (2+1) x 0,5 + 0,5	15,1	286
83106743	24 x (2+1) x 0,5 + 0,5	20,8	524
KJAAM-HF GM			
83106734	4 x (2+1) x 0,5 + 0,5	13,2	257
83106735	8 x (2+1) x 0,5 + 0,5	16,3	380
83106736	12 x (2+1) x 0,5 + 0,5	19,1	527
83106737	24 x (2+1) x 0,5 + 0,5	25,2	868