

Marine2Com YOZ2c 250 V

Partvinnad och parskärmad datakabel med gemensam folieskärm och kopparfläta

Marint godkänd hydrolysisbeständig kabel för kontroll, tele- och datakommunikation. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Halogenfri med mycket bra brandegenskaper

Extra bra EMC-skärmning tack vare Al-folie i kombination med kopparfläta

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



Störningssignaler

Fördelar

Partvinnad dubbelskärmad datakabel med marina godkännanden

Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Användningsområden

Senaste uppdatering (26.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Marine2Com YOZ2c 250 V

Kontroll, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysisbeständig

Extra bra EMC-skärmning tack vare Al-folie i kombination med kopparfläta

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

Ledare av fåtrådig blank koppartråd

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt

Ledare parvis tvinnade

Al-skärm med biledare runt varje par samt en gemensam fläta av förtent koppar

Ytermantel av polyolefin, mörkgrå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Blå + vit, med siffror
Drifttoppspänning:	250 V
Minsta böjningsradie:	4 x kabeldiametern
Provspänning:	1500 V
Temperaturområde:	Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C Ledartemperatur max: 90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Marine2Com YOZ2c 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1112053	2 X 2 X 0,75	11,2	90	161
1112054	4 X 2 X 0,75	12,8	133	230
1112055	6 X 2 X 0,75	15,3	182	329
1112056	7 X 2 X 0,75	15,3	201	335
1112057	10 X 2 X 0,75	18,5	322	460
1112058	14 X 2 X 0,75	20,7	412	590
1112059	19 X 2 X 0,75	23,9	546	782
1112060	24 X 2 X 0,75	26,5	662	956
1112061	30 X 2 X 0,75	29,3	798	1151
1112062	37 X 2 X 0,75	32,5	941	1437

Senaste uppdatering (26.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16