

MarineFlex YZp 0,6/1 kV

Fintrådig kraftkabel med innermantel

Extra flexibel kraft- och styrkabel med marina godkännanden för enklare installation i trånga utrymmen. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Används för kraft-, styrkretsar och belysningsapplikationer
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Extra flexibel kraft- och styrkabel med marina godkännanden
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
För enklare installation i trånga utrymmen

Användningsområden

Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MarineFlex YZp 0,6/1 kV

Produktegenskaper

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysisbeständig

UV-beständig

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-353

Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppar

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, färgmärkta

Innermantel av halogenfritt material

Ytermantel av polyolefin, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:

VDE 0293-308/HD 308 S2

Märkspänning U_o/U:

0,6/1 kV

Minsta böjningsradie:

4 x kabeldiametern

Provspänning:

3500 V

Temperaturområde:

Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C

Ledartemperatur max: 90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MarineFlex Yzp 0,6/1 kV

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1111949	1 x 35	11,9	302	368
1111950	2 x 35	23,3	611	1124
1111951	3 x 35	25,8	907	1389
1111952	1 x 50	13,4	423	490
1111953	3 x 50	29,4	1270	1855
1111954	1 x 70	15,6	604	687
1111955	3 x 70	34,3	1816	2596
1111956	1 x 95	17,4	801	892
1111957	3 x 95	38,2	2407	3333
1111958	1 x 120	19,4	1026	1134
1111959	3 x 120	42,6	3086	4227
1111960	1 x 150	21,4	1270	1407
1111961	3 x 150	47,4	3819	5265

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16