

SH-W

Enkelledare för paneler, apparatskåp och intern ledningsdragning

Enkelledare för marina applikationer. Förtenta ledare förhindrar ärgning i fuktiga utrymmen. Halogenfri med goda brandegenskaper.

Info

Certifierad för marina applikationer

Förbättrade egenskaper i händelse av brand

Förtenta ledare



Flamhämmande



Halogenfri

Fördelar

Certifierad för marina applikationer

Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor

Hög flexibilitet för trånga utrymmen

Förtenta ledare förhindrar ärgning i fuktiga utrymmen

Användningsområden

Enkelledare för paneler och intern ledningsdragning

För intern ledningsdragning och anslutning i armaturer och kontrollskåp

För ledningsdragning i slangar och kanaler

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1

Korrosiva gaser enligt 60754-2

Rökutveckling enligt IEC 61034

Brandspridning enligt IEC 60332-1-2

Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppartråd

Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353 (0,6/1 kV) och 60092-376 (150/250 V)

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SH-W

Tekniska data

Ledaruppbyggnad:

Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie:

Fast:

4 x kabeldiametern (upp till diameter 25 mm)

6 x kabeldiametern (diameter över 25 mm)

Märkspänning:

0,5 mm², 0,75 mm² Uo/U: 150/250 V, >= 1 mm² Uo/U: 0,6/1 kV

Provspänning:

0,5 mm², 0,75 mm²: 1500 VAC, >= 1 mm²: 3500 VAC

Temperaturområde:

Fixed: -40° C to +90° C

Vid installation: -15° C till +90° C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SH-W

Art nr	Ledararea (mm ²)	Ledarfärg	m/spole	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11111000	0,5	Green	200	2,3	4,8	10
11111001	0,5	Black	200	2,3	4,8	10
11111002	0,5	Blue	200	2,3	4,8	10
11111003	0,5	Brown	200	2,3	4,8	10
11111004	0,5	Red	200	2,3	4,8	10
11111005	0,5	Orange	200	2,3	4,8	10
11111006	0,5	Yellow	200	2,3	4,8	10
11111007	0,5	White	200	2,3	4,8	10
11111008	0,5	Grey	200	2,3	4,8	10
11111009	0,5	Violet	200	2,3	4,8	10
11111010	0,5	Pink	200	2,3	4,8	10
11111011	0,5	Green/yellow	200	2,3	4,8	10
11111015	0,75	Green	200	2,5	7,2	13
11111016	0,75	Black	200	2,5	7,2	13
11111017	0,75	Blue	200	2,5	7,2	13
11111018	0,75	Brown	200	2,5	7,2	13
11111019	0,75	Red	200	2,5	7,2	13
11112510	0,75	Orange	200	2,5	7,2	13
11112511	0,75	Yellow	200	2,5	7,2	13
11112512	0,75	White	200	2,5	7,2	13
11112513	0,75	Grey	200	2,5	7,2	13
11112514	0,75	Violet	200	2,5	7,2	13
11112515	0,75	Pink	200	2,5	7,2	13
11112516	0,75	Green/yellow	200	2,5	7,2	13
11111020	1	Green	200	2,7	9,6	16
11111021	1	Black	200	2,7	9,6	16
11111022	1	Blue	200	2,7	9,6	16
11111023	1	Brown	200	2,7	9,6	16
11111024	1	Red	200	2,7	9,6	16
11111025	1	Orange	200	2,7	9,6	16
11111026	1	Yellow	200	2,7	9,6	16
11111027	1	White	200	2,7	9,6	16
11111028	1	Grey	200	2,7	9,6	16
11111029	1	Violet	200	2,7	9,6	16
11111030	1	Pink	200	2,7	9,6	16

SH-W

Art nr	Ledararea (mm ²)	Ledarfärg	m/spole	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11111031	1	Green/yellow	200	2,7	9,6	16
11111035	1,5	Green	100	3	14,4	22
11111036	1,5	Black	100	3	14,4	22
11111037	1,5	Blue	100	3	14,4	22
11111038	1,5	Brown	100	3	14,4	22
11111039	1,5	Red	100	3	14,4	22
11111040	1,5	Orange	100	3	14,4	22
11111041	1,5	Yellow	100	3	14,4	22
11111042	1,5	White	100	3	14,4	22
11111043	1,5	Grey	100	3	14,4	22
11111044	1,5	Violet	100	3	14,4	22
11111045	1,5	Pink	100	3	14,4	22
11111046	1,5	Green/yellow	100	3	14,4	22
11111050	2,5	Green	100	3,4	24	33
11111051	2,5	Black	100	3,4	24	33
11111052	2,5	Blue	100	3,4	24	33
11111053	2,5	Brown	100	3,4	24	33
11111054	2,5	Red	100	3,4	24	33
11111055	2,5	Orange	100	3,4	24	33
11111056	2,5	Yellow	100	3,4	24	33
11111057	2,5	White	100	3,4	24	33
11111058	2,5	Grey	100	3,4	24	33
11111059	2,5	Violet	100	3,4	24	33
11111060	2,5	Pink	100	3,4	24	33
11111061	2,5	Green/yellow	100	3,4	24	33
11111065	4	Black	-	4	38,4	50
11111066	4	Blue	-	4	38,4	50
11111067	4	Brown	-	4	38,4	50
11111068	4	White	-	4	38,4	50
11111069	4	Grey	-	4	38,4	50
11111070	4	Green/yellow	-	4	38,4	50
11111075	6	Black	-	4,4	57,6	60
11111076	6	Blue	-	4,4	57,6	60
11111077	6	Brown	-	4,4	57,6	60
11111078	6	White	-	4,4	57,6	60

SH-W

Art nr	Ledararea (mm ²)	Ledarfärg	m/spole	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11111079	6	Grey	-	4,4	57,6	60
11111080	6	Green/yellow	-	4,4	57,6	60
11111085	10	Black	-	5,4	96	112
11111086	10	Blue	-	5,4	96	112
11111087	10	Brown	-	5,4	96	112
11111088	10	Grey	-	5,4	96	112
11111089	10	Green/yellow	-	5,4	96	112
11111095	16	Black	-	6,4	154	173
11111096	16	Blue	-	6,4	154	173
11111097	16	Brown	-	6,4	154	173
11111098	16	Grey	-	6,4	154	173
11111099	16	Green/yellow	-	6,4	154	173
11111105	25	Black	-	8,3	240	270
11111106	25	Blue	-	8,3	240	270
11111107	25	Brown	-	8,3	240	270
11111108	25	Grey	-	8,3	240	270
11111109	25	Green/yellow	-	8,3	240	270
11111115	35	Black	-	9,6	336	371
11111116	35	Blue	-	9,6	336	371
11111117	35	Brown	-	9,6	336	371
11111118	35	Grey	-	9,6	336	371
11111119	35	Green/yellow	-	9,6	336	371
11111125	50	Black	-	11,2	480	526
11111126	50	Blue	-	11,2	480	526
11111127	50	Green/yellow	-	11,2	480	526
11111130	70	Black	-	13	672	731
11111131	70	Blue	-	13	672	731
11111132	70	Green/yellow	-	13	672	731
11111135	95	Black	-	15,2	912	985
11111136	95	Blue	-	15,2	912	985
11111137	95	Green/yellow	-	15,2	912	985
11111140	120	Black	-	16,7	1152	1239
11111141	120	Green/yellow	-	16,7	1152	1239
11111142	150	Black	-	18,8	1440	1556
11111143	150	Green/yellow	-	18,8	1440	1556

SH-W

Art nr	Ledararea (mm ²)	Ledarfärg	m/spole	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11111144	185	Black	-	21,2	1776	1925
11111145	185	Green/yellow	-	21,2	1776	1925
11111146	240	Black	-	24	2304	3055
11111147	240	Green/yellow	-	24	2304	3055
11111148	300	Black	-	27	2880	3105
11111149	300	Green/yellow	-	27	2880	3105