

CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...BK med dubbla plintlådor**CombiCard II**

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

**Fördelar**

Idealisk för väggmontering i applikationer där mycket stort separat plintutrymme behövs

Två stora separata plintutrymmen med egna lock för enkel åtkomlighet vid anslutning

Mellansektion eller frontdel monteras enkelt på ryggdelen, tack vare de integrerade gångjärnen. Vid servicearbete kan gångjärn på valfri sida öppnas för enkel åtkomlighet

Många fästpunkter, både för kretskort, montageplatta och DIN-skenor

Ovala hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

Ryggdel, 2 st stödprofiler och 2 st plintlock med packningar och skruvar

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...BK med dubbla
plintlådor**

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	U	HP
83652203	RD 5000 BK	Ryggdel med 2 st plintlådor	175,7	326,7	50	3	20
83652205	RD 6000 BK	Ryggdel med 2 st plintlådor	226,5	326,7	50	3	30
83652207	RD 7000 BK	Ryggdel med 2 st plintlådor	323	326,7	50	3	49