

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Elegant kapsling med hög skyddsklass och mycket goda EMC-egenskaper. Skapa din egen design med färgade packningar och dekorlister. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Robust



Störningssignaler

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
Skapa din egen unika design med färgade packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
Mycket goda EMC-egenskaper. Gavarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
Mycket robust och vridstiv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
Handkapsling
Bordskapsling
Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
Gavel ASD 1540 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord

Övrigt

För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar

Tekniska data

Färg:	Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan) Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör
Material:	Gavel: pressgjuten zinklegering Z410 Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
Skyddsklass:	IP66/ IP67 profil ASP med gavlar IP65 profil ASPH med gavlar IP40 profil ASPU med gavlar

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Profil						
83659665	ASP 1540-0100	Hel profil	Grafitgrå	154	100	44
83659666	ASP 1540-0150	Hel profil	Grafitgrå	154	150	44
83659667	ASP 1540-0200	Hel profil	Grafitgrå	154	200	44
83659664	ASP 1540-1000	Hel profil	Grafitgrå	154	1000	44
83659373	ASPH 1540-0100	Delbar profil	Grafitgrå	154	100	44
83659374	ASPH 1540-0150	Delbar profil	Grafitgrå	154	150	44
83659375	ASPH 1540-0200	Delbar profil	Grafitgrå	154	200	44
83659372	ASPH 1540-1000	Delbar profil	Grafitgrå	154	1000	44
83659684	ASPU 1540-0100	Öppen profil	Grafitgrå	154	100	44
83659685	ASPU 1540-0150	Öppen profil	Grafitgrå	154	150	44
83659686	ASPU 1540-0200	Öppen profil	Grafitgrå	154	200	44
83659683	ASPU 1540-1000	Öppen profil	Grafitgrå	154	1000	44
83659661	ASP 1540-0100	Hel profil	Silver	154	100	44
83659662	ASP 1540-0150	Hel profil	Silver	154	150	44
83659663	ASP 1540-0200	Hel profil	Silver	154	200	44
83659660	ASP 1540-1000	Hel profil	Silver	154	1000	44
83659669	ASPH 1540-0100	Delbar profil	Silver	154	100	44
83659370	ASPH 1540-0150	Delbar profil	Silver	154	150	44
83659371	ASPH 1540-0200	Delbar profil	Silver	154	200	44
83659668	ASPH 1540-1000	Delbar profil	Silver	154	1000	44
83659680	ASPU 1540-0100	Öppen profil	Silver	154	100	44
83659681	ASPU 1540-0150	Öppen profil	Silver	154	150	44
83659682	ASPU 1540-0200	Öppen profil	Silver	154	200	44
83659679	ASPU 1540-1000	Öppen profil	Silver	154	1000	44
Frontpanel till ASPU						
83659376	ASPU 1540-0100 FP 2,5	Frontplåt	Eloxerad aluminium	134	100	2
83659677	ASPU 1540-0150 FP 2,5	Frontplåt	Eloxerad aluminium	134	150	2
83659678	ASPU 1540-0200 FP 2,5	Frontplåt	Eloxerad aluminium	134	200	2
83659687	ASPU 1540-1000 FP 2,5	Frontplåt	Eloxerad aluminium	134	1000	2
Gavlar						
83659691	ASD 1540	Gavel med 2mm nedsänkt yta för membran	Grafitgrå	157,4	15	47,4
83659690	ASD 1540	Gavel med 2mm nedsänkt yta för	Silver	157,4	15	47,4

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
		membran				
Packningar "enkel" (1 st = förp. om 10 st)						
83659380	AS 1540 DI-Grön	Färgad packning	Grön	-	-	-
83659382	AS 1540 DI-Röd	Färgad packning	Röd	-	-	-
83659381	AS 1540 DI-Blå	Färgad packning	Blå	-	-	-
83659383	AS 1540 DI-Orange	Färgad packning	Orange	-	-	-
83659384	AS 1540 DI-EMC	EMC-packning	Svart	-	-	-

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design

