

BOS-Ecoline 1050 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Prisvärd kombination av aluminiumprofil och plastgavlar

Profilkapsling i elegant design med rena linjer. Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer. Beställ direkt i vår webshop!



Vridtålig



Robust



Låg vikt



Monteringstid



Korrosionsbeständig



Värmebeständig



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Elegant design med rena linjer

Uppbyggnaden av vridstiv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Anpassad för Europakort

Sidan på profilen är slät vilket gör det möjligt att montera kontakter och knappar där

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning

Handkapsling

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS-Ecoline 1050 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Bordskapsling
Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Tre olika utföranden av profilen, fast (ELP), på längden delbar (ELPH) och öppen profil för frontpanel (ELPU)
Gavlar med eller utan integrerat väggfäste
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)

Övrigt

Skyddsklass IP54 för ELPH på förfrågan
Frontpanel till den öppna profilen ELPU är tillbehör

Leveransomfattning

Profil, 2 st gavlar, 4 st skruvar och 4 st täcklock

Tekniska data

Färg:	Profil: anodiserad aluminium (färglös) Gavel: grå liknande RAL 7037 (andra färger på förfrågan)
Material:	Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Frontplåt: anodiserad aluminium Gavel: ABS-plast
Skyddsklass:	IP40, version ELP kan höjas till IP54 med packningssats EL...DI

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS-Ecoline 1050 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657340	ELP 1050-0100 D	Hel profil med 2st gavlar	106	100	52
83657342	ELP 1050-0150 D	Hel profil med 2st gavlar	106	150	52
83657344	ELP 1050-0200 D	Hel profil med 2st gavlar	106	200	52
83657341	ELP 1050-0100 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	100	52
83657343	ELP 1050-0150 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	150	52
83657345	ELP 1050-0200 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	200	52
83657346	ELPH-EU 1050-0100 D	Delbar profil med 2st gavlar	106	100	52
83657348	ELPH-EU 1050-0150 D	Delbar profil med 2st gavlar	106	150	52
83657350	ELPH-EU 1050-0200 D	Delbar profil med 2st gavlar	106	200	52
83657347	ELPH-EU 1050-0100 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	100	52
83657349	ELPH-EU 1050-0150 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	150	52
83657351	ELPH-EU 1050-0200 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	200	52
83657352	ELPU 1050-0100 D	Öppen profil med 2st gavlar	106	100	52
83657354	ELPU 1050-0150 D	Öppen profil med 2st gavlar	106	150	52
83657356	ELPU 1050-0200 D	Öppen profil med 2st gavlar	106	200	52
83657353	ELPU 1050-0100 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	100	52
83657355	ELPU 1050-0150 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	150	52
83657357	ELPU 1050-0200 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	106	200	52
83657390	ELPU 1050-0100 FP2,0	Frontplåt till ELPU 1050	92,5	100	2
83657391	ELPU 1050-0150 FP2,0	Frontplåt till ELPU 1050	92,5	150	2
83657392	ELPU 1050-0200 FP2,0	Frontplåt till ELPU 1050	92,5	200	2
Packningar (höjer skyddsklassen på ELP till IP54)					
83657358	EL 1050 DI	Packning svart, Fpk=10st	-	-	-

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16