

BOS-Ecoline 1240 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Prisvärd kombination av aluminiumprofil och plastgavlar

Profilkapsling i elegant design med rena linjer. Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Värmebeständig



Korrosionsbeständig



Monteringstid



Låg vikt



Robust



Vridtålig

Fördelar

Elegant design med rena linjer

Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Sidan på profilen är slät vilket gör det möjligt att montera kontakter och knappar där

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning

Handkapsling

Bordskapsling

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS-Ecoline 1240 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Tre olika utföranden av profilen, fast (ELP), på längden delbar (ELPH) och öppen profil för frontpanel (ELPU)
Gavlar med eller utan integrerat väggfäste
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)

Övrigt

Skyddsklass IP54 för ELPH på förfrågan
Frontpanel till den öppna profilen ELPU är tillbehör

Leveransomfattning

Profil, 2 st gavlar, 4 st skruvar och 4 st täcklock

Tekniska data

Färg:	Profil: anodiserad aluminium (färglös) Gavel: grå liknande RAL 7037 (andra färger på förfrågan)
Material:	Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Frontplåt: anodiserad aluminium Gavel: ABS-plast
Skyddsklass:	IP40, version ELP kan höjas till IP54 med packningssats EL...DI

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS-Ecoline 1240 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657360	ELP 1240-0100 D	Hel profil med 2st gavlar	120	100	42
83657362	ELP 1240-0150 D	Hel profil med 2st gavlar	120	150	42
83657364	ELP 1240-0200 D	Hel profil med 2st gavlar	120	200	42
83657361	ELP 1240-0100 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	100	42
83657363	ELP 1240-0150 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	150	42
83657365	ELP 1240-0200 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	200	42
83657366	ELPH 1240-0100 D	Delbar profil med 2st gavlar	120	100	42
83657368	ELPH 1240-0150 D	Delbar profil med 2st gavlar	120	150	42
83657370	ELPH 1240-0200 D	Delbar profil med 2st gavlar	120	200	42
83657367	ELPH 1240-0100 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	100	42
83657369	ELPH 1240-0150 DW	Delbar profil rofil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	150	42
83657371	ELPH 1240-0200 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	200	42
83657372	ELPU 1240-0100 D	Öppen profil med 2st gavlar	120	100	42
83657374	ELPU 1240-0150 D	Öppen profil med 2st gavlar	120	150	42
83657376	ELPU 1240-0200 D	Öppen profil med 2st gavlar	120	200	42
83657373	ELPU 1240-0100 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	100	42
83657375	ELPU 1240-0150 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	150	42
83657377	ELPU 1240-0200 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	120	200	42
83657395	ELPU 1240-0100 FP2,0	Frontplåt till ELPU 1240	107,5	100	2
83657396	ELPU 1240-0150 FP2,0	Frontplåt till ELPU 1240	107,5	150	2
83657397	ELPU 1240-0200 FP2,0	Frontplåt till ELPU 1240	107,5	200	2
Packningar (höjer skyddsklassen på ELP till IP54)					
83657378	EL 1240 DI	Packning svart, Fpk=10st	-	-	-