

BOS-Ecoline 620 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Prisvärd kombination av aluminiumprofil och plastgavlar

Profilkapsling i elegant design med rena linjer. Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Värmebeständig



Korrosionsbeständig



Monteringstid



Låg vikt



Robust



Vridtålig

Fördelar

Elegant design med rena linjer

Uppbyggnaden av vridstyvt aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Sidan på profilen är slät vilket gör det möjligt att montera kontakter och knappar där

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning

Handkapsling

Bordskapsling

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS-Ecoline 620 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Tre olika utföranden av profilen, fast (ELP), på längden delbar (ELPH) och öppen profil för frontpanel (ELPU)
Gavlar med eller utan integrerat väggfäste
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)

Övrigt

Skyddsklass IP54 för ELPH på förfrågan
Frontpanel till den öppna profilen ELPU är tillbehör

Leveransomfattning

Profil, 2 st gavlar, 4 st skruvar och 4 st täcklock

Tekniska data

Färg:	Profil: anodiserad aluminium (färglös) Gavel: grå liknande RAL 7037 (andra färger på förfrågan)
Material:	Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Frontplåt: anodiserad aluminium Gavel: ABS-plast
Skyddsklass:	IP40, version ELP kan höjas till IP54 med packningssats EL...DI

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS-Ecoline 620 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657300	ELP 620-0100 D	Hel profil med 2st gavlar	57,5	100	22
83657302	ELP 620-0150 D	Hel profil med 2st gavlar	57,5	150	22
83657304	ELP 620-0200 D	Hel profil med 2st gavlar	57,5	200	22
83657301	ELP 620-0100 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	100	22
83657303	ELP 620-0150 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	150	22
83657305	ELP 620-0200 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	200	22
83657306	ELPH 620-0100 D	Delbar profil med 2st gavlar	57,5	100	22
83657308	ELPH 620-0150 D	Delbar profil med 2st gavlar	57,5	150	22
83657310	ELPH 620-0200 D	Delbar profil med 2st gavlar	57,5	200	22
83657307	ELPH 620-0100 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	100	22
83657309	ELPH 620-0150 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	150	22
83657311	ELPH 620-0200 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	200	22
83657312	ELPU 620-0100 D	Öppen profil med 2st gavlar	57,5	100	22
83657314	ELPU 620-0150 D	Öppen profil med 2st gavlar	57,5	150	22
83657316	ELPU 620-0200 D	Öppen profil med 2st gavlar	57,5	200	22
83657313	ELPU 620-0100 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	100	22
83657315	ELPU 620-0150 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	150	22
83657317	ELPU 620-0200 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	57,5	200	22
83657380	ELPU 620-0100 FP1,5	Frontplåt till ELPU 620	51,5	100	1,5
83657381	ELPU 620-0150 FP1,5	Frontplåt till ELPU 620	51,5	150	1,5
83657382	ELPU 620-0200 FP1,5	Frontplåt till ELPU 620	51,5	200	1,5
Packningar (höjer skyddsklassen på ELP till IP54)					
83657318	EL 620 DI	Packning svart, Fpk=10st	-	-	-

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16