

BOS-Ecoline 840 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Prisvärd kombination av aluminiumprofil och plastgavlar

Profilkapsling i elegant design med rena linjer. Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Värmebeständig



Korrosionsbeständig



Monteringstid



Låg vikt



Robust



Vridtålig

Fördelar

Elegant design med rena linjer

Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Sidan på profilen är slät vilket gör det möjligt att montera kontakter och knappar där

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning

Handkapsling

Bordskapsling

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS-Ecoline 840 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Tre olika utföranden av profilen, fast (ELP), på längden delbar (ELPH) och öppen profil för frontpanel (ELPU)
Gavlar med eller utan integrerat väggfäste
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)

Övrigt

Skyddsklass IP54 för ELPH på förfrågan
Frontpanel till den öppna profilen ELPU är tillbehör

Leveransomfattning

Profil, 2 st gavlar, 4 st skruvar och 4 st täcklock

Tekniska data

Färg:	Profil: anodiserad aluminium (färglös) Gavel: grå liknande RAL 7037 (andra färger på förfrågan)
Material:	Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Frontplåt: anodiserad aluminium Gavel: ABS-plast
Skyddsklass:	IP40, version ELP kan höjas till IP54 med packningssats EL...DI

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS-Ecoline 840 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657320	ELP 840-0100 D	Hel profil med 2st gavlar	80	100	42
83657322	ELP 840-0150 D	Hel profil med 2st gavlar	80	150	42
83657324	ELP 840-0200 D	Hel profil med 2st gavlar	80	200	42
83657321	ELP 840-0100 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	100	42
83657323	ELP 840-0150 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	150	42
83657325	ELP 840-0200 DW	Hel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	200	42
83657326	ELPH 840-0100 D	Delbar profil med 2st gavlar	80	100	42
83657328	ELPH 840-0150 D	Delbar profil med 2st gavlar	80	150	42
83657330	ELPH 840-0200 D	Delbar profil med 2st gavlar	80	200	42
83657327	ELPH 840-0100 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	100	42
83657329	ELPH 840-0150 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	150	42
83657331	ELPH 840-0200 DW	Delbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	200	42
83657332	ELPU 840-0100 D	Öppen profil med 2st gavlar	80	100	42
83657334	ELPU 840-0150 D	Öppen profil med 2st gavlar	80	150	42
83657336	ELPU 840-0200 D	Öppen profil med 2st gavlar	80	200	42
83657333	ELPU 840-0100 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	100	42
83657335	ELPU 840-0150 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	150	42
83657337	ELPU 840-0200 DW	Öppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste	80	200	42
83657385	ELPU 840-0100 FP1,5	Frontplåt till ELPU 840	67,5	100	1,5
83657386	ELPU 840-0150 FP1,5	Frontplåt till ELPU 840	67,5	150	1,5
83657387	ELPU 840-0200 FP1,5	Frontplåt till ELPU 840	67,5	200	1,5
Packningar (höjer skyddsklassen på ELP till IP54)					
83657338	EL 840 DI	Packning svart, Fpk=10st	-	-	-