

INTERTEGO - Profiluppbyggd bords- och väggkapsling

Hög kvalitet och innovativ design

Aluminiumkapsling i elegant design och flexibel uppbyggnad med goda EMC-egenskaper och ett stort urval av tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Värmebeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav



Störningssignaler



Temperaturbeständig



Vridtålig

Fördelar

Elegant design och flexibel uppbyggnad

Perfekt i applikationer med stor manöver- eller displayyta

Skapa din egen unika design med färgade packningar, färgade dekorlister och overlay/membran

Goda EMC-egenskaper

Stort urval av tillbehör

INTERTEGO - Profiluppbyggd bords- och väggkapsling

Användningsområden

Bordskapsling
Väggkapsling
Displaykapsling
19"-kapsling

Produktegenskaper

Två höjder: 2U=99,85 mm och 3U=144,3 mm
18 st standard storlekar, kan på förfrågan levereras i valfri längd och bredd
Uppbyggd av aluminiumprofiler, pressgjutna zinkhörn, frontpaneler och täcklock
Många olika monteringsmöjligheter i kapslingen
Försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Övrigt

För en komplett kapsling behövs: 1 st profilset, 2 st frontpaneler och 2 st täcklock

Leveransomfattning

Profilset: 2 st sidoprofiler, 4 st frontprofiler, 4 st gjutna hörn, 4 st mörkgrå dekorelement, monteringsmaterial

Tekniska data

Färg:	Profil: grafitgrå liknande RAL 7024 (andra färger på förfrågan) Packning: grafitgrå (standard), färgade packningar som tillbehör
Material:	Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Hörn: pressgjuten zinklegering Z410
Skyddsklass:	IP40, med ventilation IP20

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

INTERTEGO - Profiluppbbyggd bords- och väggkapsling

Art nr	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	U	HP
Profilset 2U: 2 st sidoprofiler, 4 st frontprofiler, 4 st gjutna hörn, 4 st mörkgrå dekorelement, monteringsmaterial						
83652900	IT 102520	250,36	184,4	99,85	2	42
83652901	IT 102525	250,36	244,4	99,85	2	42
83652902	IT 102530	250,36	304,4	99,85	2	42
83652903	IT 103520	357,04	184,4	99,85	2	63
83652904	IT 103525	357,04	244,4	99,85	2	63
83652905	IT 103530	357,04	304,4	99,85	2	63
83652906	IT 104520	463,72	184,4	99,85	2	84
83652907	IT 104525	463,72	244,4	99,85	2	84
83652908	IT 104530	463,72	304,4	99,85	2	84
Profilset 3U: 2 st sidoprofiler, 4 st frontprofiler, 4 st gjutna hörn, 4 st mörkgrå dekorelement, monteringsmaterial						
83652917	IT 152520	250,36	184,4	144,3	3	42
83652919	IT 152525	250,36	244,4	144,3	3	42
83652970	IT 152530	250,36	304,4	144,3	3	42
83652971	IT 153520	357,04	184,4	144,3	3	63
83652910	IT 153525	357,04	244,4	144,3	3	63
83652911	IT 153530	357,04	304,4	144,3	3	63
83652972	IT 154520	463,72	184,4	144,3	3	84
83652973	IT 154525	463,72	244,4	144,3	3	84
83652912	IT 154530	463,72	304,4	144,3	3	84

INTERTEGO - Profiluppbyggd bords- och väggkapsling

