

BOCARD - Frontlock för membran BCD...OT-FSC

Med gångjärn och låsfunktion

Integrerat gångjärn möjliggör öppning av locket med mer än 180°, låsfunktion med låsvred eller cylinderlås finns som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Solenergi



Vindkraft



Monteringstid



Vattentät

Fördelar

Stabilt integrerat gångjärn möjliggör öppning av locket med mer än 180°, låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 402 (tillbehör)

Försänkt yta med skyddande ram där membran eller overlay kan monteras skyddat

Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av frontlocket

Monteras enkelt på ryggsdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP65

Välj mellan ljusgrå (RAL 7035) eller grafitgrå färg (RAL 7024), andra färger på förfrågan

Leveransomfattning

Frontlock med gångjärn, låsvred och täckplugg

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOCARD - Frontlock för membran BCD...OT-FSC**Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOCARD - Frontlock för membran BCD...OT-FSC

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83652632	BCD 160 OT-FSC-7024	Membranlock med gångjärn, grafitgrå	199	179	36,5
83652633	BCD 160 OT-FSC-7035	Membranlock med gångjärn, ljusgrå	199	179	36,5
83652642	BCD 200 OT-FSC-7024	Membranlock med gångjärn, grafitgrå	229	204	36
83652643	BCD 200 OT-FSC-7035	Membranlock med gångjärn, ljusgrå	229	204	36
83652646	BCD 250 OT-FSC-7024	Membranlock med gångjärn, grafitgrå	264	234	36
83652647	BCD 250 OT-FSC-7035	Membranlock med gångjärn, ljusgrå	264	234	36
83652732	BCD 310 OT-FSC-7024	Membranlock med gångjärn, grafitgrå	324	289	37,2
83652733	BCD 310 OT-FSC-7035	Membranlock med gångjärn, ljusgrå	324	289	37,2
83652742	BCD 400 OT-FSC-7024	Membranlock med gångjärn, grafitgrå	404	344	37,5
83652743	BCD 400 OT-FSC-7035	Membranlock med gångjärn, ljusgrå	404	344	37,5