

BOS 700 - Handkapsling 150x80x30 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling med displayöppning 23x58 eller 18x48 mm. Finns med sidoknapp för skjutschwitch på kretskortet. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Låg vikt

Fördelar

Handkapsling med displayöppning 23x58 eller 18x48mm

Batterifack för 1 st 9 V-batteri

Finns med sidoknapp för skjutschwitch på kretskortet

Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

Mobil data-, mät- och reglerteknik

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Övrigt

Displayfönster beställs separat

Tekniska data

Färg:

Svart liknande RAL 9005 med fin texturerad yta

Material:

ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Senaste uppdatering (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS 700 - Handkapsling 150x80x30 mm

Skyddsklass:

IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS 700 - Handkapsling 150x80x30 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Knappsatsyta B (mm)	Knappsatsyta L (mm)	Knappsatsyta D (mm)
83654221	BOS 700	Öppning för digital display 23 x 58 mm. Batterisektion (1 st 9 V)	80	150	30	60	65	0,5
83654222	BOS 701	Öppning för digital display 18 x 48 mm. Batterisektion (1 st 9 V)	80	150	30	60	65	0,5
83654228	Displayfönster	Displayfönster till BOS 700/705	-	-	-	-	-	-