

BOS 800 - Handkapsling 196x100x40 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Stor handkapsling i åtta utföranden, med eller utan batterifack, displayfönster eller panoramafönster. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Låg vikt

Fördelar

Stor handkapsling som finns i 8 st utföranden

Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/panoramafönster

Löstagbar gavel för enkel bearbetning

Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

Mobil data-, mät- och reglerteknik

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Övrigt

Batterifack för 4 st AA-batteri

IR-gavel som tillbehör

Tekniska data

Färg:

Svart eller agatgrå färg liknande RAL 7038 med fin texturerad yta

Material:

ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS 800 - Handkapsling 196x100x40 mm

Skyddsklass:

IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS 800 - Handkapsling 196x100x40 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Knappsatsyta B (mm)	Knappsatsyta L (mm)	Knappsatsyta D (mm)
Kapsling								
83654240	BOS 800	Med panoramafönster och batterisektion (4 st AA), för memb rantangentbord	100	196	40	80	92,5	1
83654241	BOS 801	Med displayfönster och batterisektion (4 st AA), för memb rantangentbord	100	196	40	80	92,5	1
83654242	BOS 802	Utan display, med batterisektion (4 st AA), för mekaniskt tangentbord	100	196	40	80	92,5	0,25
83654243	BOS 803	Med panoramafönster, utan batterisektion, för membrantangen tbord	100	196	40	80	92,5	1
83654244	BOS 804	Med displayfönster, utan batterisektion, för membrantangen tbord	100	196	40	80	92,5	1
83654245	BOS 805	Utan display och batterisektion, för mekaniskt tangentbord	100	196	40	80	92,5	0,25
83654246	BOS 807	Med stor knappsats och batterisektion (4 st AA)	100	196	40	80	160	1
83654247	BOS 808	Med stor knappsats, utan batterisektion	100	196	40	80	160	1