

## BOS-Streamline 700 - Handkapsling 184x93x35 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Handkapsling med mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer. Beställ direkt i vår webshop!



Vattentät



Robust



Låg vikt



Solenergi



Maskin- och anläggningkonstruktion



Livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Fördelar

Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer

Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"

Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop

Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Skyddsklass upp till IP65

### Användningsområden

Mobil data-, mät och reglerteknik

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Konsolkapsling

Senaste uppdatering (20.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## BOS-Streamline 700 - Handkapsling 184x93x35 mm

### Produktegenskaper

Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning  
Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay  
Batterifack för 4 st 1,5V - AA batterier  
Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 3,5"

### Övrigt

Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65  
Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret  
Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

### Leveransomfattning

Lock, botten och skruvar  
Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skrivar till facket  
Version med displayfönster har även självhäftande tejp

### Tekniska data

Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)
Material:	ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast
Skyddsklass:	Upp till IP65

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.  
\* Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.  
Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.

**BOS-Streamline 700 - Handkapsling 184x93x35 mm**

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	Skyddsklass	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2
Med membranlock									
83659737	BS 700 F-7024	För membrantan gentbord	Grafitgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659743	BS 701 F-7024	För membrantan gentbord, batterisektion	Grafitgrå	IP 40	93	184,3	35,4	50,9	20
83659749	BS 702 F-7024	För membrantan gentbord, packningar	Grafitgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
83659755	BS 703 F-7024	För membrantan gentbord, batterisektion + packning	Grafitgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659761	BS 704 F-7024	För membrantan gentbord, batterisektion + packningar	Grafitgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
83659738	BS 700 F-7035	För membrantan gentbord	Ljusgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659744	BS 701 F-7035	För membrantan gentbord, batterisektion	Ljusgrå	IP 40	93	184,3	35,4	50,9	20
83659750	BS 702 F-7035	För membrantan gentbord, packningar	Ljusgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
83659756	BS 703 F-7035	För membrantan gentbord, batterisektion + packning	Ljusgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659762	BS 704 F-7035	För membrantan gentbord, batterisektion + packningar	Ljusgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
Med displayfönster									
83659740	BS 700 DIS-7024	Med displayfönster	Grafitgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659746	BS 701 DIS-7024	Med displayfönster, batterisektion	Grafitgrå	IP 40	93	184,3	35,4	50,9	20
83659752	BS 702 DIS-7024	Med displayfönster, packningar	Grafitgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
83659758	BS 703	Med	Grafitgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20

Senaste uppdatering (20.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

**BOS-Streamline 700 - Handkapsling 184x93x35 mm**

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	Skyddsklass	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2
	DIS-7024	displayfönster, batterisektion + packning							
83659764	BS 704 DIS-7024	Med displayfönster, batterisektion + packningar	Grafitgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
83659741	BS 700 DIS-7035	Med displayfönster	Ljusgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659747	BS 701 DIS-7035	Med displayfönster, batterisektion	Ljusgrå	IP 40	93	184,3	35,4	50,9	20
83659753	BS 702 DIS-7035	Med displayfönster, packningar	Ljusgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
83659759	BS 703 DIS-7035	Med displayfönster, batterisektion + packning	Ljusgrå	IP 40*	93	184,3	35,4	50,9	20
83659765	BS 704 DIS-7035	Med displayfönster, batterisektion + packningar	Ljusgrå	IP 65	93	184,3	35,4	50,9	20
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)									
83659771	BS 700 DI-D-1003	Stöttålig packning	Gul	-	-	-	-	-	-
83659772	BS 700 DI-D-3001	Stöttålig packning	Röd	-	-	-	-	-	-
83659773	BS 700 DI-D-5005	Stöttålig packning	blå	-	-	-	-	-	-
83659774	BS 700 DI-D-6032	Stöttålig packning	Grön	-	-	-	-	-	-
83659775	BS 700 DI-D-7024	Stöttålig packning	Grafitgrå	-	-	-	-	-	-

Senaste uppdatering (20.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16