

BOS-Streamline 800 - Handkapsling 209x98x35 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Handkapsling med mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Solenergi



Låg vikt



Robust



Vattentät

Fördelar

Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer

Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"

Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop

Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Skyddsklass upp till IP65

Användningsområden

Mobil data-, mät och reglerteknik

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Konsolkapsling

Senaste uppdatering (18.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS-Streamline 800 - Handkapsling 209x98x35 mm

Produktegenskaper

Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning
Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
Batterifack för 4 st 1,5V - AA batterier
Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 3,5"

Övrigt

Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

Lock, botten och skruvar
Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skrivar till facket
Version med displayfönster har även självhäftande tejp

Tekniska data

Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)
Material:	ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast
Skyddsklass:	Upp till IP65

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

* Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.

Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.

BOS-Streamline 800 - Handkapsling 209x98x35 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	Skyddsklass	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2
Med membranlock									
83653024	BS 800 F-7024	För membrantan gentbord	Grafitgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653025	BS 801 F-7024	För membrantan gentbord, batterisektion	Grafitgrå	IP 40	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653026	BS 802 F-7024	För membrantan gentbord	Grafitgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653027	BS 803 F-7024	För membrantan gentbord, batterisektion + packning	Grafitgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653028	BS 804 F-7024	För membrantan gentbord, batterisektion + packning	Grafitgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653029	BS 800 F-7035	För membrantan gentbord	Ljusgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653030	BS 801 F-7035	För membrantan gentbord, batterisektion	Ljusgrå	IP 40	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653031	BS 802 F-7035	För membrantan gentbord	Ljusgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653032	BS 803 F-7035	För membrantan gentbord, batterisektion + packning	Ljusgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653033	BS 804 F-7035	För membrantan gentbord, batterisektion + packning	Ljusgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
Med displayfönster									
83653060	BS 800 DIS-7024	Med displayfönster	Grafitgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653061	BS 801 DIS-7024	Med displayfönster, batterisektion	Grafitgrå	IP 40	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653062	BS 802 DIS-7024	Med displayfönster	Grafitgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653063	BS 803 DIS-7024	Med displayfönster, batterisektion + packning	Grafitgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6

Senaste uppdatering (18.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

BOS-Streamline 800 - Handkapsling 209x98x35 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	Skyddsklass	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2
83653064	BS 804 DIS-7024	Med displayfönster, batterisektion + packning	Grafitgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653065	BS 800 DIS-7035	Med displayfönster	Ljusgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653066	BS 801 DIS-7035	Med displayfönster, batterisektion	Ljusgrå	IP 40	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653067	BS 802 DIS-7035	Med displayfönster	Ljusgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653068	BS 803 DIS-7035	Med displayfönster, batterisektion + packning	Ljusgrå	IP 40*	98	209,3	34,8	52,5	17,6
83653069	BS 804 DIS-7035	Med displayfönster, batterisektion + packning	Ljusgrå	IP 65	98	209,3	34,8	52,5	17,6
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)									
83653090	BS 800 DI- D-1003	Stöttålig packning	Gul	-	-	-	-	-	-
83653091	BS 800 DI- D-3001	Stöttålig packning	Röd	-	-	-	-	-	-
83653092	BS 800 DI- D-5005	Stöttålig packning	Blå	-	-	-	-	-	-
83653093	BS 800 DI- D-6032	Stöttålig packning	Grön	-	-	-	-	-	-
83653094	BS 800 DI- D-7024	Stöttålig packning	Grafitgrå	-	-	-	-	-	-

Senaste uppdatering (18.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16