


CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...H, djup 48 mm

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!



Låg vikt

Fördelar

Idealisk för väggmontering eller bordsmontage med ställbart handtag

Mellansektion eller frontdel monteras på ryggdelen och håller skyddsklass upp till IP65

RD...HSC har gångjärnsanslutning på båda sidorna, idealiskt för enkel åtkomlighet vid servicearbete

Många fästpunkter, både för kretskort, montageplatta och DIN-skene

Ovala nyckelhål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

Ryggdel med packning och skruvar

RD...HSC, ryggdel med packning, integrerade gångjärn med monterings material

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...H, djup 48 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	U	HP
83650522	RD 1000 H	Ryggdel	133,4	138	48	3	20
83650532	RD 2000 H	Ryggdel	184,2	138	48	3	30
83650542	RD 3000 H	Ryggdel	280,72	138	48	3	49
83650523	RD 1000 HSC	Ryggdel med gångjärn	133,4	138	48	3	20
83650533	RD 2000 HSC	Ryggdel med gångjärn	184,2	138	48	3	30
83650543	RD 3000 HSC	Ryggdel med gångjärn	280,72	138	48	3	49