

Element - Liten elektronikkapsling i många storlekar

Stort antal storlekar och typer

Liten elektronikkapsling med stort urval av olika modeller och storlekar samt skyddsklass IP40. Stort utbud av tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!



Halogenfri



Låg vikt

Fördelar

Stort urval av olika modeller och storlekar

Kapslingen är uppbyggd av 2 st halvor där gavlarna är integrerade i underdelen för enkelt montage av kontakt och förskruvning

Utföranden med/utan ventilation och försänkt lock för skyddat montage av membran/overlay

Fästpunkter för kretskort/montageplatta i botten

Skyddsklass upp till IP40

Användningsområden

Lämplig för elektronikkomponenter inomhus

Handkapsling

Väggkapsling

Bordskapsling

Produktegenskaper

Utslagbara nyckelhål för väggmontage

Stort utbud av tillbehör

Vissa modeller kan ha snäpplås till locket (tillbehör)

Väggfäste som tillbehör

Vissa av modellerna finns bara på förfrågan

Leveransomfattning

Lock, botten och skruvar (gäller ej E 434 S som har snäpplås)

Tekniska data

Färg:

Överdel: ljusgrå liknande RAL 7035

Underdel: antracitgrå liknande RAL 7024

Senaste uppdatering (05.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Element - Liten elektronikkapsling i många storlekar

Material:	Slagfast polystyrenplast
Skyddsklass:	IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

F = försänkt membranlock. VL = med ventilationsslitsar. FVL = F+VL. A = lock har frontpanel av aluminium. S = snäplåsning. E-M = monteringsplatta av hårdpapper (Pertinax). E-WL = väggmonteringsfåsten, 1 sats = 4 st. E-DO = monteringsats för kapslingslocket. E-SV = snäplåsningssats för smidig lockborttagning. E-HG = handtag, ställbart i 2 lägen. Inkl monteringsstillbehör. E-F = självhäftande gummifötter, 1 sats = 4 st. * = minsta kvantitet 500 st.

Element - Liten elektronikkapsling i många storlekar

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Kapsling med slätt lock				
83654001	E 406	50	65	30
83654002	E 408	50	65	45
83654003	E 410	50	100	25
83654005	E 420	50	100	40
83654007	E 430	65	120	40
83654011	E 434 S	110	188	40
83654013	E 435	65	120	40
83654014	E 440	80	150	55
83654017	E 445	80	150	80
83654019	E 450	110	188	70
83654021	E 460	110	188	100
Med membranlock				
83654042	E 406 F	50	65	30
83654044	E 410 F	50	100	25
83654046	E 420 F	50	100	40
83654049	E 430 F	65	120	40
83654085	E 440 F	80	150	55
83654087	E 450 F	110	188	70
Med ventilationsslitsar				
83654043	E 406 VL	50	65	30
83654026	E 440 VL	80	150	55
83654020	E 450 VL	110	188	70
Med membranlock och ventilationsslitsar				
83654045	E 410 FVL	50	100	25
83654047	E 420 FVL	50	100	40
83654008	E 430 FVL	65	120	40
83654086	E 440 FVL	80	150	55
83654088	E 450 FVL	110	188	70

Senaste uppdatering (05.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16