

Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling

Beprövad kapsling med hög skyddsklass

Halogenfri plastkapsling med skyddsklass IP65 eller 66. Mycket stort urval med 36 olika storlekar. Finns med transparent lock. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Låg vikt



Robust



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Mycket stort urval med 36 olika storlekar gör det enklare att hitta en passande storlek
Kapslingen är halogenfri och finns både i slitstarkt Polykarbonat (PC) och i ekonomisk ABS-plast
Finns med transparent lock "G" i slitstarkt Polykarbonat
Oförlorbara lockskravar av rostfritt stål
Kapsling i PC är UL-godkänd

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
Kopplingslåda i industrimiljö
Handkapsling
Bordskapsling
Väggkapsling

Produktegenskaper

Tillverkad i PC eller ABS-plast
Montageklackar i botten för DIN-skena och montageplatta
Självgående lockskravar i rostfritt stål (V2A)
Skyddsklass IP65 eller IP66 (högre på förfrågan)
Håll utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg

Standarder/Godkännanden

M-versioner UL-godkänd enligt UL-fil E196706
19 st versioner M...V0 i brandklassning UL 94 V0

Leveransomfattning

Kapsling med packning, rostfria lockskravar (V2A) och skruvar till montageklackarna

Tekniska data

Godkännanden:	UL (fil nr E 196 706) gäller polykarbonatplast
Brandspridningsklass:	ABS-plast UL 94 HB Polykarbonatplast UL 94 V2 (UL 94 V0 på förfrågan)
Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035, andra färger på förfrågan
Material:	Kapsling i ABS-plast eller Polykarbonatplast Skruvar i rostfritt stål
Skyddsklass:	IP65 eller IP66 (högre på förfrågan)
Packning:	Neopren CR (-30°C till +90°C)
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A; ABS 74°C och Polykarbonat 135°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

G = transperant lock i PC.

Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Polykarbonat					
83655300	M 205	-	50	52	35
83655301	M 205 G	Transparent lock	50	52	35
83655303	M 206	-	50	65	35
83655304	M 206 G	Transparent lock	50	65	35
83655306	M 208	-	64	98	36
83655309	M 210	-	80	82	55
83655310	M 210 G	Transparent lock	80	82	55
83655313	M 215	-	80	120	55
83655314	M 215 G	Transparent lock	80	120	55
83655317	M 216	-	80	120	60
83655321	M 217	-	120	122	55
83655322	M 217 G	Transparent lock	120	122	55
83655325	M 219	-	80	160	60
83655329	M 220	-	80	160	55
83655330	M 220 G	Transparent lock	80	160	55
83655333	M 221	-	120	200	75
83655334	M 221 G	Transparent lock	120	200	75
83655337	M 223	-	150	200	75
83655338	M 223 G	Transparent lock	150	200	75
83655341	M 225	-	80	82	85
83655342	M 225 G	Transparent lock	80	82	85
83655345	M 226	-	80	120	85
83655346	M 226 G	Transparent lock	80	120	85
83655349	M 227	-	120	122	85
83655350	M 227 G	Transparent lock	120	122	85
83655353	M 228	-	120	122	105
83655354	M 228 G	Transparent lock	120	122	105
83655357	M 230	-	80	120	90
83655361	M 231	-	80	160	85
83655362	M 231 G	Transparent lock	80	160	85
83655365	M 235	-	80	160	90
83655369	M 237	-	120	200	90
83655370	M 237 G	Transparent lock	120	200	90
83655373	M 238	-	120	160	90

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83655374	M 238 G	Transparent lock	120	160	90
83655375	M 2381	-	120	160	75
83655376	M 2381 G	Transparent lock	120	160	75
83655377	M 240	-	160	250	90
83655378	M 240 G	Transparent lock	160	250	90
83655381	M 2401	-	160	240	90
83655382	M 2401 G	Transparent lock	160	240	90
83655385	M 241	-	160	250	120
83655389	M 242	-	120	240	100
83655390	M 242 G	Transparent lock	120	240	100
83655393	M 243	-	160	240	120
83655394	M 243 G	Transparent lock	160	240	120
83655397	M 244	-	150	340	100
83655398	M 244 G	Transparent lock	150	340	100
83655401	M 245	-	150	340	120
83655405	M 246	-	120	160	140
83655406	M 246 G	Transparent lock	120	160	140
83655409	M 250	-	160	250	150
83655413	M 251	-	160	360	100
83655417	M 252	-	230	300	65
83655421	M 253	-	230	300	85
83655422	M 253 G	Transparent lock	230	300	85
83655425	M 254	-	230	300	110
83655426	M 254 G	Transparent lock	230	300	110
83655429	M 255	-	200	360	150
83655430	M 255 G	Transparent lock	200	360	150
ABS					
83655600	T 205	-	50	52	35
83655601	T 206	-	50	65	35
83655602	T 208	-	64	98	36
83655603	T 210	-	80	82	55
83655604	T 215	-	80	120	55
83655605	T 216	-	80	120	60
83655606	T 217	-	120	122	55
83655607	T 219	-	80	160	60

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83655608	T 220	-	80	160	55
83655609	T 221	-	120	200	75
83655610	T 223	-	150	200	75
83655611	T 225	-	80	82	85
83655612	T 226	-	80	120	85
83655613	T 227	-	120	122	85
83655614	T 228	-	120	122	105
83655615	T 230	-	80	120	90
83655616	T 231	-	80	160	85
83655617	T 235	-	80	160	90
83655618	T 237	-	120	200	90
83655619	T 238	-	120	160	90
83655630	T 2381	-	120	160	75
83655620	T 240	-	160	250	90
83655621	T 2401	-	160	240	90
83655622	T 241	-	160	250	120
83655623	T 242	-	120	240	100
83655624	T 243	-	160	240	120
83655625	T 244	-	150	340	100
83655635	T 245	-	150	340	120
83655626	T 246	-	120	160	140
83655627	T 250	-	160	250	150
83655636	T 251	-	160	360	100
83655632	T 253	-	230	300	85
83655637	T 254	-	230	300	110
83655628	T 255	-	200	360	150
83655629	T 260	-	360	400	150

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16