

Uninorm - Panelmonterad kortkapsling

Plastkapsling för enkel infällning i panel

Plastkapsling för enkel infällning i panel. Tillgänglig i 36 olika storlekar och med ett mycket omfattande tillbehörsprogram. Beställ direkt i vår webshop!



Temperaturbeständig



Låg vikt



Monteringstid



Halogenfri

Fördelar

36 olika storlekar

Ett mycket omfattande tillbehörsprogram kompletterar detta system på ett sinnrikt sätt

Stabilt montage, på alla fyra kapslingssidorna kan fjäder-, skruv- eller normklämmor monteras

Fjäderklämmersystemet garanterar ett universellt och kostnadseffektivt monteringsätt och erbjuder samtidigt en hög servicevänlighet

För applikationer där en hög kapslingklass behövs så finns en transparent gummihuv

Användningsområden

Panelkapsling enligt DIN IEC 61554

Manöverpaneler

Instrument

Produktegenskaper

Flera fästmöjligheter

Styrspår för kretskort

Skyddsklass IP40 (upp till IP65 med gummihuv)

Tillverkad av flammhärdig Noryl

Leveransomfattning

Kapslingen med frontram (snäppmontage), bakpanel (skruvmontage) och skruvar

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Uninorm - Panelmonterad kortkapsling

Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL 94 V1/1,47
Färg:	Svart liknande RAL 9005
Material:	Flamhärdig Norylplast SE1 GFN1
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A 120°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Uninorm - Panelmonterad kortkapsling

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	D (mm)
83654508	NGS 4806	Plastkapsling med styrspår	48	48	63
83654510	NGS 4810	Plastkapsling med styrspår	48	48	109,5
83654566	NGS 7406	Plastkapsling med styrspår	144	72	64
83654568	NGS 7408	Plastkapsling med styrspår	144	72	86
83654570	NGS 7410	Plastkapsling med styrspår	144	72	110,5
83654571	NGS 7411	Plastkapsling med styrspår	144	72	120
83654573	NGS 7413	Plastkapsling med styrspår	144	72	142
83654576	NGS 7416	Plastkapsling med styrspår	144	72	166,5
83654536	NGS 7706	Plastkapsling med styrspår	72	72	63
83654538	NGS 7710	Plastkapsling med styrspår	72	72	109,5
83654596	NGS 9406	Plastkapsling med styrspår	96	48	63
83654598	NGS 9408	Plastkapsling med styrspår	96	48	85
83654610	NGS 9410	Plastkapsling med styrspår	96	48	109,5
83654611	NGS 9411	Plastkapsling med styrspår	96	48	119
83654613	NGS 9413	Plastkapsling med styrspår	96	48	141
83654616	NGS 9416	Plastkapsling med styrspår	96	48	165,5
83654636	NGS 9606	Plastkapsling med styrspår	96	96	63
83654638	NGS 9608	Plastkapsling med styrspår	96	96	85
83654640	NGS 9610	Plastkapsling med styrspår	96	96	109,5
83654641	NGS 9611	Plastkapsling med styrspår	96	96	119
83654643	NGS 9613	Plastkapsling med styrspår	96	96	141
83654646	NGS 9616	Plastkapsling med styrspår	96	96	165,5
83654666	NGS 9806	Plastkapsling med styrspår	144	144	64
83654668	NGS 9808	Plastkapsling med styrspår	144	144	86
83654670	NGS 9810	Plastkapsling med styrspår	144	144	110,5
83654671	NGS 9811	Plastkapsling med styrspår	144	144	120
83654672	NGS 9813	Plastkapsling med styrspår	144	144	142
83654676	NGS 9816	Plastkapsling med styrspår	144	144	166,5

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16