

Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industrikspling

Gångjärn på valfri kortsida av locket

Innovativ och modern aluminiumkapsling med gångjärn och högsta skyddsklass, IP66/67/69. Robust och slagtålig. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden

Gångjärn mellan locket och underdelen

För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling



Oljeresistent



Robust



Temperaturbeständig



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Innovativ och modern design

Gångjärn på ena kortsidan är en integrerad del av designen

Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall

Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan

Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69

Användningsområden

Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö

Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö

För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus

Fartyg, kan fås i saltvattenbeständigt utförande (SWB/SBGL)

Produktegenskaper

Locket finns i F-version med skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay

Undvik kondens, förberedd för osynligt montage av membranventil i kapslingens underdel

Inga synliga skruvar, täcks av gångjärn och designlock

Montageklackar både i lock och botten för kretskort

Bestyckad med oförlorbar packning av oljebeständig Polyuretan

Design/Utförande

Rektangulärt utrymme för frontpanel och kretskort

I botten finns gängade hål för montageplatta/kretskort och DIN-skena

Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg

Montageplatta, membranventil och väggfäste som tillbehör

Övrigt

Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen

Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack

Tekniska data

Färg:

Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Material:

Kapsling: pressgjuten aluminium GD Al Si 12

Gångjärn och designlock: anodiserad aluminium Al Mg Si 0,5

Skruvar: rostfritt stål

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industriksplung

Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69
Packning:	Oförklarbar i Polyuretan (-30°C till +100°C) Silikonpackning "SIL" med stort temperaturområde (-60°C till +200°C) vid förfrågan. OBS! Med silikonpackning sjunker kapslingsklassen till IP66

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Aluminium. F = skyddande kant på locket för overlay eller membrantangentbord					
83658000	BA 100806 F-7024	Grafitgrå	86	121	60
83658001	BA 100806 F-7035	Ljusgrå	86	121	60
83658002	BA 140806 F-7024	Grafitgrå	86	159	60
83658003	BA 140806 F-7035	Ljusgrå	86	159	60
83658042	BA 141306 F-7024	Grafitgrå	128	159	60
83658043	BA 141306 F-7035	Ljusgrå	128	159	60
83658004	BA 141309 F-7024	Grafitgrå	128	159	90
83658005	BA 141309 F-7035	Ljusgrå	128	159	90
83658006	BA 180806 F-7024	Grafitgrå	86	199	60
83658007	BA 180806 F-7035	Ljusgrå	86	199	60
83658038	BA 180809 F-7024	Grafitgrå	86	199	90
83658039	BA 180809 F-7035	Ljusgrå	86	199	90
83658008	BA 241306 F-7024	Grafitgrå	128	259	60
83658009	BA 241306 F-7035	Ljusgrå	128	259	60
83658010	BA 241309 F-7024	Grafitgrå	128	259	90
83658011	BA 241309 F-7035	Ljusgrå	128	259	90
83658012	BA 281706 F-7024	Grafitgrå	173	299	60
83658013	BA 281706 F-7035	Ljusgrå	173	299	60
83658014	BA 281709 F-7024	Grafitgrå	173	299	90
83658015	BA 281709 F-7035	Ljusgrå	173	299	90
Aluminium					
83658020	BA 100806-7024	Grafitgrå	86	121	60
83658021	BA 100806-7035	Ljusgrå	86	121	60
83658022	BA 140806-7024	Grafitgrå	86	159	60
83658023	BA 140806-7035	Ljusgrå	86	159	60
83658040	BA 141306-7024	Grafitgrå	128	159	60
83658041	BA 141306-7035	Ljusgrå	128	159	60
83658024	BA 141309-7024	Grafitgrå	128	159	90
83658025	BA 141309-7035	Ljusgrå	128	159	90
83658026	BA 180806-7024	Grafitgrå	86	199	60
83658027	BA 180806-7035	Ljusgrå	86	199	60
83658036	BA 180809-7024	Grafitgrå	86	199	90
83658037	BA 180809-7035	Ljusgrå	86	199	90
83658028	BA 241306-7024	Grafitgrå	128	259	60

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83658029	BA 241306-7035	Ljusgrå	128	259	60
83658030	BA 241309-7024	Grafitgrå	128	259	90
83658031	BA 241309-7035	Ljusgrå	128	259	90
83658032	BA 281706-7024	Grafitgrå	173	299	60
83658033	BA 281706-7035	Ljusgrå	173	299	60
83658034	BA 281709-7024	Grafitgrå	173	299	90
83658035	BA 281709-7035	Ljusgrå	173	299	90

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industriksling

