

Bocube Alu S - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling med lockskruvor

Högsta skyddsklass IP69 och mycket robust

Modern design och perfekt för att skydda känsliga komponenter i tuffa miljöer. Högsta skyddsklass IP69 och slagtlåghet IK08. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden

Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay

För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens

Senaste uppdatering (02.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Bocube Alu S - Innovativt designad elektronik- & industri kapsling med lockskruv



Oljeresistent



Robust



Temperaturbeständig



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Innovativ och modern design

Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall

Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan

Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69

Användningsområden

Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö

Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö

För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus

Vid förfrågan kan kapslingen fås med silikonpackning för kalla och varma miljöer (-60°C till +200°C)

Produktegenskaper

Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay

Undvik kondens, förberedd för osynligt montage av membranventil i kapslingens underdel

Montageklackar både i lock och botten för kretskort

Bestyckad med oförflorbar packning av oljebeständig Polyuretan

Design/Utförande

Rektangulärt utrymme för frontpanel och kretskort

I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena

Hål utanför kapslingsutrymme för att fästa kapslingen på vägg

Montageplatta, membranventil och väggfäste som tillbehör

Övrigt

Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen

Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack

Tekniska data

Färg:

Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Material:

Kapsling: pressgjuten aluminium GD Al Si 12

Skyddsklass:

IP66/IP67/IP69

Packning:

Oförflorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C)

Silikonpackning "SIL" med stort temperaturområde (-60°C till +200°C) vid förfrågan. OBS! Med silikonpackning sjunker

Senaste uppdatering (02.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

**Bocube Alu S - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling
med lockskravar**

kapslingsklassen till IP66

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Aluminium. F = skyddande kant på locket för overlay eller membrantangentbord					
83658044	BA-S 100806 F-7024	Grafitgrå	86	121	60
83658045	BA-S 100806 F-7035	Ljusgrå	86	121	60
83658046	BA-S 140806 F-7024	Grafitgrå	86	159	60
83658047	BA-S 140806 F-7035	Ljusgrå	86	159	60
83658064	BA-S 141306 F-7024	Grafitgrå	128	159	60
83658065	BA-S 141306 F-7035	Ljusgrå	128	159	60
83658050	BA-S 141309 F-7024	Grafitgrå	128	159	90
83658051	BA-S 141309 F-7035	Ljusgrå	128	159	90
83658052	BA-S 180806 F-7024	Grafitgrå	86	199	60
83658053	BA-S 180806 F-7035	Ljusgrå	86	199	60
83658054	BA-S 180809 F-7024	Grafitgrå	86	199	90
83658055	BA-S 180809 F-7035	Ljusgrå	86	199	90
83658056	BA-S 241306 F-7024	Grafitgrå	128	259	60
83658057	BA-S 241306 F-7035	Ljusgrå	128	259	60
83658058	BA-S 241309 F-7024	Grafitgrå	128	259	90
83658059	BA-S 241309 F-7035	Ljusgrå	128	259	90
83658060	BA-S 281706 F-7024	Grafitgrå	173	299	60
83658061	BA-S 281706 F-7035	Ljusgrå	173	299	60
83658062	BA-S 281709 F-7024	Grafitgrå	173	299	90
83658063	BA-S 281709 F-7035	Ljusgrå	173	299	90

**Bocube Alu S - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling
med locksruvar**

