

Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig

Mycket robust kapsling med hög skyddsklass

Beprövad robust och mycket slagtålig aluminiumkapsling som klarar tuff industrimiljö. Mycket stort urval med 43 storlekar. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens

Senaste uppdatering (07.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig



Oljeresistent



Robust



Temperaturbeständig



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Beprövad robust och mycket slagtålig aluminiumkapsling som klarar tuff industrimiljö
Mycket stort urval med 43 storlekar gör det enklare att hitta en passande storlek
Hög skyddsklass IP66 (högre på förfrågan)
Goda värmeavledningsegenskaper
Kapslingen är UL-godkänd

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
Utomhusapplikationer
Höga temperaturer (version med silikonpackning "Si")
Väggkapsling

Produktegenskaper

Oförlorbara lockskruvar av rostfritt stål (V2A)
Bestyckad med oljebeständig packning av Neopren eller Polyuretan
I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena
Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
Montageplatta, gångjärn och väggfäste som tillbehör

Standarder/Godkännanden

UL-godkänd enligt UL-fil E196706

Övrigt

Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen
Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack
Vissa storlekar kan fås med transparent lock "G", moq 500 st
Kapsling med packning, rostfria lockskruvar (V2A) och jordskruv

Tekniska data

Godkännanden:	UL (fil nr E 196 706)
Färg:	Silvergrå liknande RAL 7001 (andra färger på förfrågan)
Material:	Aluminium, gjuten Skrur i rostfritt stål
Skyddsklass:	IP66

Senaste uppdatering (07.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig

Packning:

Neopren (-40°C till +90°C) alternativt Polyuretan (-30°C till +100°C)

"Si" = silikonpackning med stort temperaturområde (-60°C till +200°C)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

G = transparent lock, min kvantitet 500 st. Si = lock med silikonpackning.

Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Aluminium, standard					
83655100	A 100	-	46	50	30
83655101	A 101	-	64	58	34
83655102	A 102	-	64	98	34
83655103	A 103	-	64	150	34
83655155	A 104	-	64	115	34,5
83655104	A 105	-	80	75	57
83655120	A 106	-	64	185,5	34,5
83655105	A 110	-	80	125	57
83655157	A 114	-	100	200	80
83655106	A 115	-	80	175	57
83655158	A 116	-	100	100	80
83655107	A 117	-	80	250	52
83655159	A 118	-	100	160	81
83655160	A 119	-	120	122	80
83655108	A 120	-	120	122	90
83655161	A 121	-	140	140	90
83655119	A 122	-	120	220	80
83655109	A 123	-	120	220	90
83655122	A 124	-	120	360	80
83655110	A 125	-	160	160	90
83655164	A 126	-	140	200	90
83655165	A 127	-	180	180	100
83655111	A 130	-	160	260	90
83655166	A 131	-	180	280	100
83655112	A 135	-	160	360	90
83655113	A 138	-	160	560	90
83655114	A 140	-	230	200	110
83655167	A 145	-	100	230	110
83655168	A 150	-	230	200	180
83655169	A 155	-	230	280	110
83655115	A 160	-	230	330	110
83655116	A 165	-	230	330	180
83655117	A 168	-	230	400	110
83655123	A 169	-	230	600	110

Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83655171	A 170	-	230	400	224
83655172	A 175	-	310	400	110
83655173	A 180	-	310	400	140
83655174	A 185	-	310	400	180
83655175	A 190	-	310	400	226
83655150	A 196	-	310	600	110
83655177	A 197	-	310	600	180
83655178	A 198	-	600	600	205
Aluminium, lock med silikonpackning					
83656030	A 100 Si	Lock med silikonpackning	46	50	30
83656031	A 101 Si	Lock med silikonpackning	64	58	34
83656032	A 102 Si	Lock med silikonpackning	64	98	34
83656033	A 103 Si	Lock med silikonpackning	64	150	34
83656034	A 104 Si	Lock med silikonpackning	64	115	34,5
83656035	A 105 Si	Lock med silikonpackning	80	75	57
83656036	A 106 Si	Lock med silikonpackning	64	185,5	34,5
83656037	A 110 Si	Lock med silikonpackning	80	125	57
83656038	A 114 Si	Lock med silikonpackning	100	200	80
83656039	A 115 Si	Lock med silikonpackning	80	175	57
83656040	A 116 Si	Lock med silikonpackning	100	100	80
83656041	A 117 Si	Lock med silikonpackning	80	250	52
83656042	A 118 Si	Lock med silikonpackning	100	160	81
83656043	A 119 Si	Lock med silikonpackning	120	122	80
83656044	A 120 Si	Lock med silikonpackning	120	122	90
83656045	A 121 Si	Lock med silikonpackning	140	140	90
83656046	A 122 Si	Lock med silikonpackning	120	220	80
83656047	A 123 Si	Lock med silikonpackning	120	220	90
83656048	A 124 Si	Lock med silikonpackning	120	360	80
83656049	A 125 Si	Lock med silikonpackning	160	160	90
83656050	A 126 Si	Lock med silikonpackning	140	200	91
83656051	A 127 Si	Lock med silikonpackning	180	180	101
83656052	A 130 Si	Lock med silikonpackning	160	260	91
83656053	A 131 Si	Lock med silikonpackning	180	280	101
83656054	A 135 Si	Lock med silikonpackning	160	360	91
83656055	A 138 Si	Lock med silikonpackning	160	560	91

Senaste uppdatering (07.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83656056	A 140 Si	Lock med silikonpackning	230	200	111
83656057	A 145 Si	Lock med silikonpackning	100	230	111
83656058	A 150 Si	Lock med silikonpackning	230	200	180
83656059	A 155 Si	Lock med silikonpackning	230	280	111
83656060	A 160 Si	Lock med silikonpackning	230	330	111
83656061	A 165 Si	Lock med silikonpackning	230	330	181
83656062	A 168 Si	Lock med silikonpackning	230	400	111
83656063	A 169 Si	Lock med silikonpackning	230	600	111
83656064	A 170 Si	Lock med silikonpackning	230	400	225
83656065	A 175 Si	Lock med silikonpackning	310	400	111
83656066	A 180 Si	Lock med silikonpackning	310	400	141
83656067	A 185 Si	Lock med silikonpackning	310	400	181
83656068	A 190 Si	Lock med silikonpackning	310	400	227
83656069	A 195 Si	Lock med silikonpackning	240	420	210
83656070	A 196 Si	Lock med silikonpackning	310	600	110
83656071	A 197 Si	Lock med silikonpackning	310	600	180
83656072	A 198 Si	Lock med silikonpackning	600	600	205
Aluminium, transparent lock (moq 500 st)					
83656010	A101 G	Transparent lock	64	58	34
83656011	A 102 G	Transparent lock	64	98	34
83656015	A 105 G	Transparent lock	80	75	57
83656017	A 110 G	Transparent lock	80	125	57
83656019	A 115 G	Transparent lock	80	175	57

Senaste uppdatering (07.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16